




1 押しボタン



製品特性		
光源		赤色光
レーザー保護クラス		1
外装		角形
アプリケーション		
検出原理		透過型
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
消費電流	[mA]	< 12
保護クラス		III
逆接続保護		有
光源		赤色光
波長	[nm]	650
定格寿命	[h]	50000
出力		
電気仕様		PNP
出力機能		遮光時ON/入光時ON, (設定可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5



透過型レーザーセンサ 受光器

OJELFPKG/SO/AS

出力開閉電流 (DC)	[mA]	200
応答周波数 (DC)	[Hz]	1200
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有
監視範囲		
投光器 / 受光器		受光器
検出距離	[m]	< 15
感度調整		有
最小検出体	[mm]	2
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-10~60
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
レーザー保護クラス		1
安全上の注意事項	注意:	レーザー光
	レーザークラス:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Laser Notice No. 50(2007年6月発行)に準じて逸脱した箇所を除きFDA 21CFR1040に適合
MTTF	[年]	952
機械的仕様		
重量	[g]	27.25
外装		角形
外形寸法	[mm]	35 x 11 x 24
材質		外装: ABS, LED 表示窓: エラストマー樹脂 (SEPS), 押しボタン: エラストマー樹脂 (SEPS)
レンズ材質		ガラス
レンズ位置		サイドレンズ型
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
	機能	1 x LED, 赤
電子ロック		有
アクセサリ		
付属品		取付けねじ: 2
		スプリングワッシャー: 2
		ナット: 2
備考		
備考		cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。
梱包数		1 個



透過型レーザーセンサ 受光器


OJELFPKG/SO/AS

電気接続

コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A



接続



2 Teach



特性図等

動作余裕度曲線

