




製品特性

光源	赤色光
外装	角形

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～36
消費電流	[mA]	30, ((24 V))
保護クラス		III
逆接続保護		有
光源		赤色光
波長	[nm]	660

出力

電気仕様		NPN
出力機能		遮光時ON/入光時ON, (設定可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	250
応答周波数 (DC)	[Hz]	120
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有

監視範囲

検出距離	[m]	0～0.12, (透過型)
検出距離	[mm]	0～40, (拡散反射型光電センサ)
感度調整		有

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～60
保護構造		IP 65

試験 / 認証



EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB



ファイバアンプ

OKF-FNKG

MTTF	[年]	529
機械的仕様		
重量	[g]	150
外装		角形
外形寸法	[mm]	50 x 19 x 35
材質		PPO (変性)
レンズ位置		サイドレンズ型
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品	調整ドライバー	
	取付けねじ: 2 x M4 x 25	
	ワッシャー: 2	
	スプリングワッシャー: 2	
	ナット: 2	
備考		
備考	入光時ON 透過型ファイバケーブルのNC出力	
	拡散反射型ファイバケーブルのNO出力	
	遮光時ON 透過型ファイバケーブルのNO出力	
	拡散反射型ファイバケーブルのNC出力	
梱包数	1 個	
電気接続		
ケーブル: 2 m, PVC, 4 x 0.34 mm²		
接続		



芯線色:

BN = 茶

BU = 青

BK = 黒

WH = 白