

PL2653




圧力トランスミッタ 埋込式

PL-025-REA01-E-ZVG/US/ /P

廃止品 - 参考資料

代替品: PM1603

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



1 締付トルク 20 Nm


































































































































































































































































































































































圧力トランスミッタ 埋込式

PL-025-REA01-E-ZVG/US/ /P

保護クラス	III
逆接続保護	有
入力 / 出力	
入力数 / 出力数	アナログ出力: 1
出力	
最大出力数	1
出力信号	アナログ信号
アナログ出力	1
電流出力 [mA]	4~20
最大負荷 [Ω]	550, ($U_b = 24\text{ V}$, ($U_b - 13\text{ V}$) / 20 mA)
過負荷保護回路	有
測定範囲 / 設定範囲	
測定範囲 [MPa]	-0.1~2.5
アナログスタートポイント [MPa]	-0.1~1.88
アナログエンドポイント [MPa]	0.53~2.5
ステップ [MPa]	0.01
精度 / 誤差	
繰返し精度 [スパンに対する%]	$< \pm 0.1$, (温度変化 $< 10\text{ K}$ の場合, Turn down 1:1)
総合精度 [スパンに対する%]	$< \pm 0.6$, (Turn down 1:1, リニアリティ、ヒステリシスおよび繰返し精度を含みます。、DIN EN IEC 62828-1によるリミット値設定)
誤差 リニアリティ [スパンに対する%]	$< \pm 0.5$, (Turn down 1:1)
誤差 ヒステリシス [スパンに対する%]	$< \pm 0.1$, (Turn down 1:1)
長期安定性 [スパンに対する%]	$< \pm 0.1$, (Turn down 1:1, 1年毎)
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差 [% / 10 K]	$< \pm 0.1$, (0~80 °C)
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差 [% / 10 K]	$< \pm 0.2$, (0~80 °C)
応答時間	
アナログ出力の応答時間 [ms]	3
ソフトウェア / プログラミング	
メニュー設定	ゼロポイント, スパン
インターフェース	
通信インターフェース	EPS
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-25~80
保存温度 [°C]	-40~100
保護構造	IP 67



圧カトランスミッタ 埋込式

PL-025-REA01-E-ZVG/US/ /P

試験 / 認証		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 高周波放射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V
衝撃耐性	DIN IEC 68-2-27	50 (x 9.81 m/s²) (11 ms)
振動耐性	DIN IEC 68-2-6	20 (x 9.81 m/s²) (10～2000 Hz)
機械的仕様		
重量	[g]	390.5
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L), PEI, FKM	
媒体接触部の材質	セラミック (99,9 % Al2 O3), ステンレス1.4435 (SUS316L), 表面粗さ: Ra < 0,4 / Rz 4, PTFE	
最小スイッチング回数	1億回	
プロセス接続	接圧部 G 1 おすねじ テーパー形シーリングエッジ	
備考		
備考	3A認証品のアダプタを使用した場合に限り3A認証に適合します。	
梱包数	1 個	
認証	表示機能はありません。仕様についてはSI単位での標記をご参考願います。	
電気接続		

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ



接続

