

OL5013




透過型光電センサ 投光器

OLS-00KG/US-100

廃止品 - 参考資料

代替品: O5S500 + E21122

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



1 押しボタン(機能はありません)

製品特性

光源	赤外線
外装	角形

アプリケーション

検出原理	透過型
------	-----

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~36
消費電流	[mA]	< 22
保護クラス		II
逆接続保護		有
過電圧保護		有
光源		赤外線
波長	[nm]	880

出力

短絡保護	有
短絡保護機能タイプ	パルス

監視範囲

投光器 / 受光器		投光器
検出距離	[m]	< 25
感度調整		—
スポット径	[mm]	2500

OL5013



透過型光電センサ 投光器

OLS-00KG/US-100

スポット径参考値		検出距離最大時	
使用環境条件			
使用周囲温度		[°C]	-25～80
保護構造		IP 67	
試験 / 認証			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	クラスB
機械的仕様			
外装		角形	
外形寸法		[mm]	75 x 27 x 62
材質		PA, PBT	
レンズ材質		PMMA	
ディスプレイ / パーツ			
表示		動作	1 x LED, 緑
備考			
梱包数		1 個	
電気接続			

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続

