




透過型光電センサ 投光器

OMS-000W/LS-500



受光部: 下部レンズ
投光部: 上部レンズ



製品特性

光源	赤外線
外装	角形

アプリケーション

検出原理	透過型
------	-----

電氣的仕様

周波数 (AC)	[Hz]	47～63
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC 24～240
消費電力	[VA]	6
保護クラス		II
光源		赤外線
波長	[nm]	880
定格寿命	[h]	100000
耐用標準温度	[°C]	25

出力

短絡保護	—
------	---

監視範囲

投光器 / 受光器		投光器
検出距離	[m]	< 50
感度調整		—
スポット径	[mm]	320
スポット径参考値		検出距離




透過型光電センサ 投光器

OMS-000W/LS-500

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～40
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	187.787
外装		角形
外形寸法	[mm]	73 x 45 x 49
材質		ABS グラスファイバー強化
レンズ材質		PMMA
レンズ位置		サイドレンズ型
ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数		1 個

電気接続

コネクタ式: 1 x 7/8", コーディング: A, 締結部: アルミニウム, 非着色陽極酸化処理



接続

