


PM1104



圧力センサ フラッシュマウント式

PM-010-REZ01-E-ZVG/US



- 1 クランプ DN25～DN40 (1～1.5") DIN 32676 (ISO 2852)
ヘルールはシール内径22mm以上でプロセス接続すること



製品特性

入力数 / 出力数	デジタル出力: 1, アナログ出力: 1
プロセス接続	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

アプリケーション

特長	金メッキ接点
測定素子	セラミック製静電容量式測定セル
温度監視	—
アプリケーション	食品・飲料産業用フラッシュマウント式
媒体	ペースト状の媒体 / 粒体を含む液体の媒体, 液体及び気体
媒体温度 [°C]	-25～150
最小破壊圧力 [MPa]	15
最大許容圧力	50 bar 725 psi 5 MPa
最大許容圧力 [MPa]	5
最大許容圧力についての注意	ブラケット・シールの最大許容圧力に注意してクランプ接続を行ってください。
圧力タイプ	ゲージ圧, 真空
フラッシュマウントタイプ	有
MAWP(CRN認証アプリケーション) [bar]	50

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 18～30
--------------	----------



圧力センサ フラッシュマウント式

PM-010-REZ01-E-ZVG/US

絶縁抵抗	[MΩ]	100, (DC 500 V)
保護クラス		III
逆接続保護		有
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		有
2線式		
消費電流	[mA]	3.5~21.5
起動遅延時間	[s]	1
3線式		
消費電流	[mA]	< 45
起動遅延時間	[s]	0.5
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		デジタル出力: 1, アナログ出力: 1
出力		
最大出力数		2
出力信号		アナログ信号, IO-Link, (設定可能)
デジタル出力		1, (IO-Link)
アナログ出力		1
電流出力	[mA]	4~20, (スケーリング可能)
最大負荷	[Ω]	700, (U _b = 24 V, (U _b - 9 V) / 21.5 mA)
短絡保護		有
過負荷保護回路		有
測定範囲 / 設定範囲		
測定範囲	[MPa]	-0.1~1
アナログスタートポイント	[MPa]	-0.1~0.8
アナログエンドポイント	[MPa]	0.1~1
ステップ	[MPa]	0.0005
精度 / 誤差		
繰返し精度	[スパンに対する%]	< ± 0.1, (温度変化 < 10 K の場合, Turn down 1:1)
総合精度	[スパンに対する%]	< ± 0.2, (DIN EN IEC 62828-1によるヒステリシスと繰返し精度を含むリニアリティ、リミット値)
誤差 リニアリティ	[スパンに対する%]	< ± 0.15, (Turn down 1:1)
誤差 ヒステリシス	[スパンに対する%]	< ± 0.15, (Turn down 1:1)
長期安定性	[スパンに対する%]	< ± 0.1, (Turn down 1:1, 1年毎)
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差	[% / 10 K]	< ± 0.05, (0~70 °C)
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差	[% / 10 K]	< ± 0.15, (0~70 °C)
温度レンジの総合誤差	温度範囲	総合誤差
	-25...15 °C	総合精度 ± 0,05 %FS / 10 K
	15...80 °C	総合精度
	80...150 °C	総合精度 ± 0,1 %FS / 10 K



圧力センサ フラッシュマウント式

PM-010-REZ01-E-ZVG/US

備考		詳しくは「特性図等」をご覧ください。	
応答時間			
アナログ出力のダンピング (dAA)		[s]	0～4
2線式			
アナログ出力の応答時間		[ms]	30
3線式			
アナログ出力の応答時間		[ms]	7
インターフェース			
通信インターフェース		IO-Link	
伝送タイプ		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link リビジョン		1.1	
SDCI適合規格		IEC 61131-9	
プロファイル		Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)	
SIOモード		－	
必要とするマスタポートのタイプ		A	
プロセスデータ: アナログ		3	
最小プロセスサイクル時間		[ms]	3.2
IO-Link分解能圧力		[bar]	0.002
IO-Linkプロセスデータ(周期)		機能	ビット長
		圧力	16
		デバイスのステータス	4
IO-Link機能(非周期)		アプリケーション固有のタグ, 内部温度	
サポートされるDeviceID		動作モード	DeviceID
		default	662
使用環境条件			
使用周囲温度		[°C]	-25～80
保存温度		[°C]	-40～100
保護構造		IP 67, IP 68, IP 69K	
試験 / 認証			
EMC		DIN EN 61000-6-2	
		DIN EN 61000-6-3	
衝撃耐性		DIN EN 60068-2-27	50 (x 9.81 m/s²) (11 ms)
振動耐性		DIN EN 60068-2-6	20 (x 9.81 m/s²) (10～2000 Hz)
MTTF		[年]	323
認定書		無料で工場出荷時校正証明書を発行(www.factory-certificate.ifm)	
UL規格認証		UL認証番号	J055
		ULファイルNo.	E174189
機械的仕様			
重量		[g]	369.35
材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT	
媒体接触部の材質		セラミック (99,9 % Al2 O3), ステンレス1.4435 (SUS316L), 表面粗さ: Ra < 0,4 / Rz 4, PTFE	
最小スイッチング回数		1億回	
プロセス接続		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)	



圧力センサ フラッシュマウント式

PM-010-REZ01-E-ZVG/US

備考

梱包数


1 個

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ



接続




- 1 2線式接続 (アナログ)
 2 3線式接続 (アナログ / IO-Link)
 OUT1 : IO-Link
 OUT2 : アナログ出力



特性図等

周囲温度による精度への影響



X 温度
Y 総合誤差