



廃止品 - 参考資料

No scale drawing available

製品特性

外装	角形
----	----

アプリケーション

検出原理	拡散反射型光電センサ
------	------------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~55
消費電流	[mA]	12, ((24 V))
保護クラス		II
逆接続保護		有

出力

電気仕様		PNP
出力機能		遮光時ON/入光時ON, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	400
応答周波数 (DC)	[Hz]	80
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有

監視範囲

検出距離	[mm]	< 1300, (無光沢白紙 200 x 200 mm)
感度調整		有

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~80
保護構造		IP 65

OP5010



拡散反射型光電センサ
OPT-FPKG

試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
機械的仕様		
外装	角形	
材質	PPO (変性)	
レンズ材質	ガラス	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		
端子: ~1.5 mm ²		
接続		

