



廃止品 - 参考資料

代替品: OA5108
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

No scale drawing available

製品特性	
外装	角形
アプリケーション	
検出原理	拡散反射型光電センサ
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~55
消費電流 [mA]	12, ((24 V))
保護クラス	II
逆接続保護	有
出力	
電気仕様	NPN
出力機能	遮光時ON/入光時ON, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大) [V]	7.5
出力開閉電流 (DC) [mA]	250
応答周波数 (DC) [Hz]	80
短絡保護	有
短絡保護機能タイプ	パルス
過負荷保護回路	有
監視範囲	
検出距離 [mm]	< 1300, (無光沢白紙 200 x 200 mm)
感度調整	有

OP5034



拡散反射型光電センサ

OPT-FNKG

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造		IP 65
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
機械的仕様		
外装		角形
外形寸法	[mm]	86 x 28 x 142
材質		PPO (変性)
レンズ材質		ガラス
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
端子: ~1.5 mm ²		
接続		

