




廃止品 - 参考資料



受光部: 上部レンズ
投光部: 下部レンズ




製品特性	
光源	赤外線
外装	角形
アプリケーション	
検出原理	ミラー反射型光電センサ
電氣的仕様	
スイッチングアンブ接続	有
増幅器	スイッチングアンブ接続 OV5012, OV0010
光源	赤外線
波長 [nm]	950
出力	
短絡保護	—
過負荷保護回路	—
監視範囲	
反射ミラー間検出距離 [m]	0.3～1, (反射ミラー Ø 80 E20005)
検出距離 [mm]	< 200, (無光沢白紙 200 x 200 mm)
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-20～80
保護構造	IP 67



ミラー反射型光電センサ

ORR-V/ORT-V

試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
機械的仕様		
重量	[g]	77
外装		角形
材質		PPO (変性)
レンズ位置		サイドレンズ型
アクセサリ		
付属品	L型固定金具: 1, E20212	
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		
ケーブル: 2 m, 2 x 0.14 mm ²		
接続		



1 = 投光器
2 = 受光器
芯線色 :
RD = 赤
WH = 白
screen = シールド