


PN2596



ディスプレイ付圧力センサ

PN-2,5-REG14-MFRKG/US/ IV



- 1 英数字表示、デジタル表示 4桁 赤 / 緑
- 2 LED 表示単位 / スwitching状態
- 3 設定用押しボタン
- 4 上部回転 345°
- 5 シーリング(パッキン)



製品特性

入力数 / 出力数	デジタル出力: 2, アナログ出力: 1			
測定範囲	-0.125~2.5 bar	-125~2500 mbar	-1.8~36.25 psi	-12.5~250 kPa
プロセス接続	接圧部 G 1/4 おすねじ (DIN EN ISO 1179-2), めすねじ:M5			

アプリケーション

特長	金メッキ接点		
測定素子	セラミック製静電容量式測定セル		
アプリケーション	工業用アプリケーション		
媒体	液体及び気体		
媒体温度 [°C]	-25~80		
最小破壊圧力 [MPa]	5		
最大許容圧力	20 bar	290 psi	2000 kPa
最大許容圧力 [MPa]	2		
真空耐性 [MPa]	-0.1		
圧力タイプ	ゲージ圧		

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 18~30, (SELV/PELV規格)		
消費電流 [mA]	< 35		
絶縁抵抗 [MΩ]	100, (DC 500 V)		
保護クラス	III		



ディスプレイ付圧力センサ

PN-2,5-REG14-MFRKG/US/ IV

逆接続保護	有
起動遅延時間 [s]	0.3
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能	有

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル出力: 2, アナログ出力: 1
-----------	----------------------

出力

最大出力数	2
出力信号	スイッチング信号, アナログ信号, IO-Link, (設定可能)
電気仕様	PNP/NPN
デジタル出力	2
出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V]	2
出力開閉電流 (DC) [mA]	250
応答周波数 (DC) [Hz]	< 500
アナログ出力	1
電流出力 [mA]	4~20, (スケーリング可能 1:5)
最大負荷 [Ω]	500
電圧出力 [V]	0~10, (スケーリング可能 1:5)
最小負荷抵抗 [Ω]	2000
短絡保護	有
短絡保護機能タイプ	パルス
過負荷保護回路	有

測定範囲 / 設定範囲

測定範囲	-0.125~2.5 bar	-125~2500 mbar	-1.8~36.25 psi	-12.5~250 kPa
スイッチポイント SP	-0.11~2.5 bar	-1.6~36.25 psi	-11~250 kPa	
リセットポイント rP	-0.12~2.49 bar	-1.75~36.1 psi	-12~249 kPa	
アナログスタートポイント	-0.125~2 bar	-1.8~29 psi	-12.5~200 kPa	
アナログエンドポイント	0.375~2.5 bar	5.45~36.25 psi	37.5~250 kPa	
ステップ	0.005 bar	0.05 psi	0.5 kPa	

精度 / 誤差

スイッチング精度 [スパンに対する%]	< ± 0.4, (Turn down 1:1)
繰返し精度 [スパンに対する%]	< ± 0.1, (温度変化 < 10 K の場合, Turn down 1:1)
総合精度 [スパンに対する%]	< ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS), (Turn down 1:1, BFSL = Best Fit Straight Line (最良適合直線), LS = 限界値設定)
誤差 ヒステリシス [スパンに対する%]	< ± 0.1, (Turn down 1:1)
長期安定性 [スパンに対する%]	< ± 0.05, (Turn down 1:1, 6ヶ月毎)
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差 [% / 10 K]	< ± 0.2, (-0~80 °C)
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差 [% / 10 K]	< ± 0.2, (-0~80 °C)



ディスプレイ付圧力センサ

PN-2,5-REG14-MFRKG/US/ IV

備考	DNV規格のスイッチポイント精度・リニアリティエラー: < ± 1%: < ± 1%		
応答時間			
応答時間	[ms]	< 1.5	
ディレー時間の設定 dS, dr	[s]	0～50	
プロセスダンピング値dAP	[s]	0～4	
アナログ出力のダンピング (dAA)	[s]	0～4	
アナログ出力の応答時間	[ms]	3	
ソフトウェア / プログラミング			
メニュー設定	ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチオン/スイッチオフディレー, ダンピング, 表示単位, アナログ出力(電流/電圧)		
インターフェース			
通信インターフェース	IO-Link		
伝送タイプ	COM2 (38,4 kBaud)		
IO-Link リビジョン	1.1		
SDCI適合規格	IEC 61131-9		
プロファイル	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis		
SIOモード	有		
必要とするマスタポートのタイプ	A		
プロセスデータ: アナログ	1		
プロセスデータ: バイナリー	2		
最小プロセスサイクル時間	[ms]	2.3	
サポートされるDeviceID	動作モード	DeviceID	
	default	464	
使用環境条件			
使用周囲温度	[°C]	-25～80	
保存温度	[°C]	-40～100	
保護構造	IP 65, IP 67		
試験 / 認証			
EMC	DIN EN 61000-6-2		
	DIN EN 61000-6-3		
衝撃耐性	DIN EN 60068-2-27	50 (x 9.81 m/s²) (11 ms)	
振動耐性	DIN EN 60068-2-6	20 (x 9.81 m/s²) (10～2000 Hz)	
MTTF	[年]	138	
UL規格認証	UL認証番号	J012	
圧力機器指令	健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。		
機械的仕様			
重量	[g]	263	
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT+PC-GF30, PBT GF20, PC		
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L), Al2O3 (アルミナ96 Ⅿ、セラミック), FKM		
最小スイッチング回数	1億回		
締付トルク	[Nm]	25～35, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)	
プロセス接続	接圧部 G 1/4 おすねじ (DIN EN ISO 1179-2), めすねじ:M5		
接圧部のシーリング	FKM (DIN EN ISO 1179-2)		

PN2596



ディスプレイ付圧力センサ

PN-2,5-REG14-MFRKG/US/ IV

リストリクタ素子内蔵	無し (後付け可能)
------------	------------

ディスプレイ / パーツ

表示	表示単位	3 x LED, 緑 (bar, psi, MPa)
	スイッチング状態	2 x LED, 黄色
	測定値	英数字表示、デジタル表示, 赤 / 緑 4桁

備考

梱包数	1 個
-----	-----


認証	日本国内仕様品は日本でSI単位に設定して出荷しています。海外向けであればその旨発注の際にご連絡願います。日本国内で非法定単位の表示付き製品をご使用になる場合は経済産業省への届出または承認が必要です。詳しくはエフェクターまでお問い合わせ下さい。
----	---

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ



接続



OUT1	スイッチング出力
	IO-Link
OUT2	スイッチング出力
	アナログ出力
	芯線色:
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
WH =	白