

PN2220




ディスプレイ付圧力センサ

PN-400-SBN14-MFRKG/US/ /V

段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。

代替品: PN2270

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



- 1 英数字表示、デジタル表示 4桁
- 2 LED 表示単位 / スwitching状態
- 3 設定用押しボタン



製品特性

入力数 / 出力数	デジタル出力: 2, アナログ出力: 1		
測定範囲	0~400 bar	0~5800 psi	0~40 MPa
プロセス接続	接圧部 1/4" NPT めすねじ		

アプリケーション

特長	金メッキ接点		
アプリケーション	工業用アプリケーション		
媒体	液体及び気体		
使用条件について	2.5MPaを超える気体へ使用する場合は注文製作のみとなります。		
媒体温度 [°C]	-25~80		
最小破壊圧力 [MPa]	100		
最大許容圧力	600 bar	8700 psi	60 MPa
最大許容圧力 [MPa]	60		
圧力タイプ	ゲージ圧		

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 18~32, (SELV/PELV規格)		
消費電流 [mA]	< 35		



ディスプレイ付圧力センサ

PN-400-SBN14-MFRKG/US/ /V

絶縁抵抗	[MΩ]	100, (DC 500 V)
保護クラス		III
逆接続保護		有
起動遅延時間	[s]	0.3
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		有

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル出力: 2, アナログ出力: 1
-----------	----------------------

出力

最大出力数	2
出力信号	スイッチング信号, アナログ信号, IO-Link, (設定可能)
電気仕様	PNP/NPN
デジタル出力	2
出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V] 2
出力開閉電流 (DC)	[mA] 250
応答周波数 (DC)	[Hz] < 500
アナログ出力	1
電流出力	[mA] 4~20, (スケーリング可能 1:4)
最大負荷	[Ω] (U _b - 10 V) / 20 mA
電圧出力	[V] 0~10, (スケーリング可能 1:4)
最小負荷抵抗	[Ω] 2000
短絡保護	有
短絡保護機能タイプ	パルス
過負荷保護回路	有

測定範囲 / 設定範囲

測定範囲	0~400 bar	0~5800 psi	0~40 MPa
スイッチポイント SP	4~400 bar	60~5800 psi	0.4~40 MPa
リセットポイント rP	2~398 bar	30~5770 psi	0.2~39.8 MPa
アナログスタートポイント	0~300 bar	0~4350 psi	0~30 MPa
アナログエンドポイント	100~400 bar	1450~5800 psi	10~40 MPa
ステップ	1 bar	10 psi	0.1 MPa

精度 / 誤差

スイッチング精度	[スパンに対する%] < ± 0.4, (Turn down 1:1)
繰返し精度	[スパンに対する%] < ± 0.1, (温度変化 < 10 K の場合, Turn down 1:1)
総合精度	[スパンに対する%] < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS), (Turn down 1:1, BFSL = Best Fit Straight Line (最良適合直線), LS = 限界値設定)
誤差 ヒステリシス	[スパンに対する%] < ± 0.1, (Turn down 1:1)
長期安定性	[スパンに対する%] < ± 0.1, (Turn down 1:1, 1年毎)
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点 誤差	[% / 10 K] < ± 0.2, (0~80 °C)



ディスプレイ付圧力センサ

PN-400-SBN14-MFRKG/US/ /V

温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差		< ± 0.2, (0~80 °C)
[% / 10 K]		
応答時間		
応答時間	[ms]	< 1.5
プロセスダンピング値dAP	[s]	0.01~4
アナログ出力のダンピング (dAA)	[s]	0.01~4
アナログ出力の応答時間	[ms]	3
ソフトウェア / プログラミング		
メニュー設定	ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチングロジック, アナログ出力 (電流/電圧), ダンピング, 表示モード設定, ディスプレイ回転可能, 表示単位, ゼロポイント, スパン	
インターフェース		
通信インターフェース	IO-Link	
伝送タイプ	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link リビジョン	1.0	
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~80
保存温度	[°C]	-40~100
保護構造	IP 67	
試験 / 認証		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 高周波放射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V
衝撃耐性	DIN IEC 68-2-27	50 (x 9.81 m/s²) (11 ms)
振動耐性	DIN IEC 68-2-6	20 (x 9.81 m/s²) (10~2000 Hz)
MTTF	[年]	131
圧力機器指令	健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。	
機械的仕様		
重量	[g]	268.5
材質	ステンレス 1.4301 (SUS304), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PC, PBT, PEI, FKM	
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4305 (SUS303), セラミック, FKM	
最小スイッチング回数	1億回	
プロセス接続	接圧部 1/4" NPT めすねじ	
リストリクタ素子内蔵	有	
ディスプレイ / パーツ		
表示	表示単位	3 x LED, 緑
	スイッチング状態	2 x LED, 黄色
	機能表示	英数字表示, デジタル表示, 4桁
	測定値	英数字表示, デジタル表示, 4桁
備考		
梱包数	1 個	



ディスプレイ付圧力センサ

PN-400-SBN14-MFRKG/US/ /V

認証





日本国内仕様品は日本でSI単位に設定して出荷しています。海外向けであればその旨発注の際にご連絡願います。日本国内で非法定単位の表示付き製品をご使用になる場合は経済産業省への届出または承認が必要です。詳しくはエフェクターまでお問い合わせ下さい。

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ



接続



- OUT1 スイッチング出力
 IO-Link
- OUT2 スイッチング出力
 アナログ出力