OT5027


透過型光電センサ 投光器

OTS-OOKG/6M

廃止品 - 参考資料

代替品: OT5008

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



1 ポテンショメータ
上下各レンズに投光ダイオード

製品特性		
光源		赤外線
外装		角形
アプリケーション		
検出原理		透過型
電気的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～55
消費電流	[mA]	20，((24 V))
保護クラス		II
逆接続保護		有
光源		赤外線
波長	[nm]	880
出力		
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有
監視範囲		
投光器 / 受光器		投光器
検出距離	[m]	< 10

OT5027


透過型光電センサ 投光器

OTS-OOKG/6M

感度調整		–	
スポット径	[mm]	524	
スポット径参考値		検出距離最大時	
使用環境条件			
使用周囲温度	[°C]	-25～60	
保護構造		IP 67	
試験 / 認証			
EMC		EN 60947-5-2	
機械的仕様			
外装		角形	
外形寸法	[mm]	75 x 19 x 30	
材質		PBT	
レンズ材質		PMMA	
ディスプレイ / パーツ			
表示		動作	1 x LED, 緑
アクセサリ			
付属品		L型固定金具: 1, E20441	
		調整ドライバー	
備考			
梱包数		1 個	
電気接続			

ケーブル: 6 m, 塩化ビニール (PVC), 2 x 0.34 mm²

接続



芯線色：

BN = 茶

BU = 青