

OT5033



透過型光電センサ 投光器

OTS-00KG/24V/6M

廃止品 - 参考資料

代替品: OT5008

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



- 1 ポテンシオメータ
上下各レンズに投光ダイオード

製品特性

光源	赤外線
外装	角形

アプリケーション

検出原理	透過型
------	-----

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 18~36
消費電流	[mA]	20, ((24 V))
保護クラス		II
逆接続保護		有
光源		赤外線
波長	[nm]	880

出力

短絡保護	有
短絡保護機能タイプ	パルス
過負荷保護回路	有

監視範囲

投光器 / 受光器		投光器
検出距離	[m]	< 10
感度調整		—


OT5033



透過型光電センサ 投光器

OTS-00KG/24V/6M

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-10～50
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
機械的仕様		
外装		角形
外形寸法	[mm]	75 x 19 x 30
材質		PBT
レンズ材質		PMMA
ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 6 m, PVC, 2 x 0.34 mm ²		
接続		



BN = 芯線色 : 茶
BU = 青