


OT5038



ミラー反射型光電センサ
OTP-FPKG/24V/6M

廃止品 - 参考資料

代替品: OT5017
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性		
光源		赤色光
外装		角形
アプリケーション		
特長		偏光フィルタ付
検出原理		ミラー反射型光電センサ
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 18~36
消費電流	[mA]	35, ((24 V))
保護クラス		II
逆接続保護		有
光源		赤色光
波長	[nm]	660
出力		
電気仕様		PNP
出力機能		遮光時ON/入光時ON, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	100
応答周波数 (DC)	[Hz]	100
短絡保護		有



OT5038



ミラー反射型光電センサ

OTP-FPKG/24V/6M

短絡保護機能タイプ		パルス	
過負荷保護回路		有	
監視範囲			
検出距離		[m]	0.2～2, (反射ミラー Ø 80 E20005)
偏光フィルタ		有	
使用環境条件			
使用周囲温度		[°C]	-10～50
保護構造		IP 67	
試験 / 認証			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	クラスB
機械的仕様			
外装		角形	
外形寸法		[mm]	75 x 19 x 30
材質		PBT	
レンズ材質		PMMA	
ディスプレイ / パーツ			
表示		スイッチング状態	1 x LED, 黄色
		動作	1 x LED, 緑
アクセサリ			
付属品		L型固定金具: 1, E20441	
備考			
梱包数		1 個	
電気接続			
ケーブル: 6 m, PVC, 3 x 0.34 mm ²			
接続			



BN = 茶
BU = 青
BK = 黒

芯線色: