
OU5007

透過型光電センサ 受光器

OUE-HPKG



受光部: 上部レンズ

製品特性		
光源		赤外線
外装		角形
アプリケーション		
検出原理		透過型
電気的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～55
消費電流	[mA]	20，((24 V))
保護クラス		II
逆接続保護		有
光源		赤外線
波長	[nm]	880
出力		
電気仕様		PNP
出力機能		入光時ON
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	250
応答周波数 (DC)	[Hz]	140
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有
監視範囲		
投光器 / 受光器		受光器
検出距離	[m]	< 6
感度調整		有
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造		IP 67

OU5007


透過型光電センサ 受光器

OUE-HPKG

試験 / 認証			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	クラスB
MTTF	[年]	618	
機械的仕様			
重量	[g]	150	
外装		角形	
外形寸法	[mm]	28 x 16 x 51	
材質		PPO (変性)	
レンズ材質		ガラス	
レンズ位置		サイドレンズ型	
ディスプレイ / パーツ			
表示		スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ			
付属品		L型固定金具: 1, E20211	
備考			
梱包数		1 個	
電気接続			

ケーブル: 2 m, PVC, 3 x 0.34 mm²

接続



BN	茶
BU	青
BK	黒

OU5007

透過型光電センサ 受光器

OUE-HPKG

特性図等

動作余裕度曲線

