




透過型光電センサ 受光器

OUE-DNKG

廃止品 - 参考資料



受光部: 上部レンズ

製品特性

光源	赤外線
外装	角形

アプリケーション

検出原理	透過型
------	-----

電気的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~55
消費電流	[mA]	20, ((24 V))
保護クラス		II
逆接続保護		有
光源		赤外線
波長	[nm]	950

出力

電気仕様		NPN
出力機能		遮光時ON
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	250
応答周波数 (DC)	[Hz]	140
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有

監視範囲

投光器 / 受光器		受光器
検出距離	[m]	< 6
感度調整		有

使用環境条件


使用周囲温度	[°C]	-25~80
保護構造		IP 67

OU5008



透過型光電センサ 受光器
OUE-DNKG

試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB
機械的仕様		
重量	[g]	0.148
外装		角形
外形寸法	[mm]	28 x 16 x 51
材質		PPO (変性)
レンズ材質		ガラス
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品	L型固定金具: 1, E20211	
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		
ケーブル: 2 m, PVC, 3 x 0.34 mm ²		
接続		



BN = 茶
BU = 青
BK = 黒



特性図等

動作余裕度曲線

