


OU5047



透過型光電センサ 受光器
OUE-HPKG/US-100-DPO



受光部: 上部レンズ



製品特性		
光源		赤外線
外装		角形
アプリケーション		
検出原理		透過型
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～55
消費電流	[mA]	20, ((24 V))
保護クラス		III
逆接続保護		有
光源		赤外線
波長	[nm]	880
出力		
電気仕様		PNP
出力機能		入光時ON
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	250
応答周波数 (DC)	[Hz]	140
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有
監視範囲		
投光器 / 受光器		受光器
検出距離	[m]	< 6
感度調整		有
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造		IP 67



透過型光電センサ 受光器

OUE-HPKG/US-100-DPO


試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	618
機械的仕様		
重量	[g]	73.5
外装		角形
外形寸法	[mm]	28 x 16 x 51
材質		PPO (変性)
レンズ材質		ガラス
レンズ位置		サイドレンズ型
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品	L型固定金具: 1, E20211	
備考		
梱包数	1 個	

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続





特性図等

動作余裕度曲線

