
OU5088

ファイバアンプ

OUF-DNKG/US-100-DNO

廃止品 - 参考資料



製品特性		
光源		赤外線
外装		角形
電気的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～50
消費電流	[mA]	35，((24 V))
逆接続保護		有
光源		赤外線
波長	[nm]	880
出力		
電気仕様		NPN
出力機能		遮光時ON
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	250
応答周波数 (DC)	[Hz]	100
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有
監視範囲		
検出距離	[m]	0～0.12，(透過型)
検出距離	[mm]	0～40，(拡散反射型光電センサ)
感度調整		有
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造		IP 65
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB

OU5088

ファイバアンプ

OUF-DNKG/US-100-DNO

機械的仕様		
外装		角形
外形寸法	[mm]	28 x 16 x 56
材質		PPO (変性)
レンズ材質		ガラス

ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色

アクセサリ	
付属品	L型固定金具
	調整ドライバー

備考	
備考	遮光時ON 透過型ファイバーケーブルのNO出力
	拡散反射型ファイバーケーブルのNC出力
梱包数	1 個

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続

