


PN5120



ディスプレイ付圧力センサ

PN-400-SBM12-HFPKG/US/.../V

廃止品 - 参考資料



- 1 7セグメントLED表示
2 設定用押しボタン



製品特性

入力数 / 出力数	デジタル出力: 1
プロセス接続	接圧部 M12 x 1,5 めすねじ ISO 6149

アプリケーション

特長	金メッキ接点
アプリケーション	工業用アプリケーション
媒体	液体及び気体
使用条件について	気体を測定する場合は最大2.5MPaまで
媒体温度 [°C]	-25~80
最小破壊圧力 [MPa]	100
最大許容圧力 [MPa]	60
圧力タイプ	ゲージ圧

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 18~30
消費電流 [mA]	< 60
絶縁抵抗 [MΩ]	100, (DC 500 V)
保護クラス	III
逆接続保護	有
起動遅延時間 [s]	0.2
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能	有



ディスプレイ付圧力センサ

PN-400-SBM12-HFPKG/US/.../V

入力 / 出力												
入力数 / 出力数		デジタル出力: 1										
出力												
最大出力数		1										
出力信号		スイッチング信号										
電気仕様		PNP										
デジタル出力		1										
出力機能		ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)										
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)		[V]	2									
出力開閉電流 (DC)		[mA]	250									
短絡保護		有										
短絡保護機能タイプ		パルス										
過負荷保護回路		有										
測定範囲 / 設定範囲												
測定範囲		[MPa]	0~40									
スイッチポイント SP		[MPa]	0.4~40									
リセットポイント rP		[MPa]	0.2~39.8									
ステップ		[MPa]	0.2									
精度 / 誤差												
スイッチング精度		[%; 設定値]	< ± 1.0									
繰返し精度		[%; 設定値]	< ± 0.25, (温度変化 < 10 K の場合)									
温度ドリフト (10K ごと)			< ± 0.3									
応答時間												
スイッチング出力に設定可能な 応答時間および応答周波数		応答 時間 (dAP)	[ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500
		応答周 波数	[Hz]	170	80	50	30	16	8	4	2	1
応答時間		[ms]	矩形の圧力特性で設定が以下の場合, セットポイント: SP (SPx) = 70 %, リセットポイント (rPx) = 30 %									
ディレー時間の設定 dS, dr		[s]	0, 0.2, ~10, 11, ~50									
ソフトウェア / プログラミング												
スイッチポイントの設定		設定用押しボタン										
メニュー設定		ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチON / OFFディレー, ダンピング										
使用環境条件												
使用周囲温度		[°C]	-25~80									
保存温度		[°C]	-40~100									
保護構造		IP 67										
試験 / 認証												
EMC		EN 61000-4-2 ESD						4 kV CD / 8 kV AD				
		EN 61000-4-3 高周波放射						10 V/m				
		EN 61000-4-4 Burst						2 kV				
		EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性						10 V				

PN5120



ディスプレイ付圧力センサ

PN-400-SBM12-HFPKG/US/.../V

衝撃耐性	DIN IEC 68-2-27	50 (x 9.81 m/s ²) (11 ms)
振動耐性	DIN IEC 68-2-6	20 (x 9.81 m/s ²) (10~2000 Hz)

機械的仕様		
外形寸法	[mm]	Ø 34 / L = 91.5
材質		EPDM/X, FKM , PA, PBT, PC, ステンレス 1.4301 (SUS304)
媒体接触部の材質		ステンレス 1.4305 (SUS303), セラミック, FKM
最小スイッチング回数		1億回
プロセス接続		接圧部 M12 x 1,5 めすねじ ISO 6149

ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	LED, 赤
	機能表示	7セグメントLED表示
	測定値	7セグメントLED表示

備考		
梱包数		1 個

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ



接続

