




廃止品 - 参考資料



受光部: 上部レンズ
投光部: 下部レンズ





製品特性		
光源		赤色光
外装		角形
アプリケーション		
特長		偏光フィルタ付
検出原理		ミラー反射型光電センサ
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～55
消費電流	[mA]	< 30
保護クラス		II
逆接続保護		有
光源		赤色光
波長	[nm]	660
出力		
電気仕様		NPN
出力機能		入光時ON
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	250
応答周波数 (DC)	[Hz]	160
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有
監視範囲		
検出距離	[m]	< 1.5, (反射ミラー Ø 80 E20005)
感度調整		有
偏光フィルタ		有
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～60



ミラー反射型光電センサ

OUP-HNKG/6M

保護構造		IP 67	
試験 / 認証			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	クラスB
機械的仕様			
外装		角形	
外形寸法		[mm]	28 x 16 x 51
材質		PPO (変性)	
レンズ材質		ガラス	
ディスプレイ / パーツ			
表示		スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ			
付属品		L型固定金具	
備考			
梱包数		1 個	
電気接続			
ケーブル: 6 m, 3 x 0.34 mm ²			
接続			



BK = 芯線色 : 黒
 BN = 茶
 BU = 青