


廃止品 - 参考資料

代替品: TW7011 + E35061 + E35065

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性

外装

シリンダー

電氣的仕様

使用電源電圧範囲

[V]

AC/DC 20~250

逆接続保護

—

出力

スイッチング出力時のDC電圧
降下(最大)

[V]

10.5

スイッチング出力時のAC電圧
降下(最大)

[V]

10.5

最小負荷電流

[mA]

15

漏れ電流

[mA]

7

出力開閉電流 (AC)

[mA]

200, (250 (~50 °C))

出力開閉電流 (DC)

[mA]

50

出力開閉電流 (ピーク)

[mA]

1500, (10 ms / 0.5 Hz)

応答周波数 (AC)

[Hz]

20



赤外線温度センサ

OWF-9000-ABOA

応答周波数 (DC)	[Hz]	25
短絡保護		—
過負荷保護回路		—

監視範囲

ヒステリシス、ヒステリシス [検出距離に対する%]	[%]	1~15
---------------------------	-----	------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-20~60
保護構造		IP 65

試験 / 認証

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB

機械的仕様

外装		シリンダー
外形寸法	[mm]	Ø 58 / L = 129
材質		外装: 真鍮 白銅コーティング
レンズ材質		ガラス

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
----	----------	-------------

アクセサリ


付属品		ファイバーケーブル: アルミ外装
-----	--	------------------

備考

備考	センサ回路を保護するために短絡 (無負荷) 接続がないことを確認してください。	
梱包数		1 個

電気接続

コネクタ式: 1 x 7/8"





接続



備考 : IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ $\leq 2\text{ A}$ 速断型