




廃止品 - 参考資料

代替品: TW7001 + E35065

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性

外装

シリンダー

電氣的仕様

使用電源電圧範囲

[V]

AC/DC 20~250

逆接続保護

—

出力

スイッチング出力時のDC電圧
降下(最大)

[V]

10.5

スイッチング出力時のAC電圧
降下(最大)

[V]

10.5

最小負荷電流

[mA]

15

漏れ電流

[mA]

7

出力開閉電流 (AC)

[mA]

200, (250 (~50 °C))

出力開閉電流 (DC)

[mA]

50

出力開閉電流 (ピーク)

[mA]

1500, (10 ms / 0.5 Hz)

応答周波数 (AC)

[Hz]

20

応答周波数 (DC)

[Hz]

25

短絡保護

—

過負荷保護回路

—

監視範囲

ヒステリシス、ヒステリシス [検
出距離に対する%]

[%]

1~15




赤外線温度センサ


OWL-3506-ABOA

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～60
保護構造		IP 65
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB
機械的仕様		
外装		シリンダー
外形寸法	[mm]	Ø 58 / L = 200
材質		外装: 真鍮 白銅コーティング
レンズ材質		ガラス
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
備考		
備考	センサ回路を保護するために短絡 (無負荷) 接続がないことを確認してください。	
梱包数		1 個
電気接続		

コネクタ式: 1 x 7/8"



接続



備考 : IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ ≤ 2 A 速断型