


OW1014



透過型光電センサ 受光器
OWE-FPKG/0,1M/US

廃止品 - 参考資料

代替品: OJ5067
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性		
光源		赤色光
外装		角形
アプリケーション		
検出原理		透過型
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～36
消費電流	[mA]	25, ((36 V))
逆接続保護		有
光源		赤色光
波長	[nm]	660
出力		
電気仕様		PNP
出力機能		遮光時ON/入光時ON, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	200
応答周波数 (DC)	[Hz]	250
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有





透過型光電センサ 受光器

OWE-FPKG/0,1M/US

監視範囲		
投光器 / 受光器		受光器
検出距離	[m]	< 4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~60
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB
機械的仕様		
外装		角形
外形寸法	[mm]	36 x 60 x 10
材質		ABS グラスファイバー強化
レンズ材質		PMMA
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
	機能	1 x LED, 赤
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 0.1 m, PVC		
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A		



接続





特性図等

動作余裕度曲線

