




圧力センサ セラミック測定セル

PP-250-SBG14-QFPKG/US/ IV



- 1 圧力リリーフ機構
圧力リリーフ機構には機械的な力を加えないでください。
2 シーリング(パッキン)



製品特性

入力数 / 出力数	デジタル出力: 2
プロセス接続	接圧部 G 1/4 おすねじ めすねじ:M5

アプリケーション

アプリケーション	モバイルアプリケーション用
媒体	液体及び気体
使用条件について	2.5MPaを超える気体へ使用する場合は注文製作のみとなります。
媒体温度 [°C]	-25~90
最小破壊圧力 [MPa]	85
最大許容圧力	400 bar 5800 psi 40 MPa
最大許容圧力 [MPa]	40
圧力タイプ	ゲージ圧

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 9.6~36, (通信モード: 18~32)
消費電流 [mA]	< 45
絶縁抵抗 [MΩ]	100, (DC 500 V)
保護クラス	III
逆接続保護	有
起動遅延時間 [s]	0.3

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル出力: 2
-----------	-----------



圧力センサ セラミック測定セル

PP-250-SBG14-QFPKG/US/ IV

出力		
最大出力数		2
出力信号		スイッチング信号, IO-Link, (設定可能)
電気仕様		PNP
デジタル出力		2
出力機能		ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2
出力開閉電流 (DC)	[mA]	250
応答周波数 (DC)	[Hz]	170
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有
測定範囲 / 設定範囲		
測定範囲	[MPa]	0～25
スイッチポイント SP	[MPa]	0.2～25
リセットポイント rP	[MPa]	0.1～24.9
ステップ	[MPa]	0.1
精度 / 誤差		
スイッチング精度	[スパンに対する%]	$< \pm 0.5$
繰返し精度	[スパンに対する%]	$< \pm 0.1$, (温度変化 $< 10\text{ K}$ の場合)
総合精度	[スパンに対する%]	$< \pm 0.25$ (BFSL) / $< \pm 0.5$ (LS), (BFSL = Best Fit Straight Line (最良適合直線), LS = 限界値設定)
誤差 ヒステリシス	[スパンに対する%]	$< \pm 0.1$
長期安定性	[スパンに対する%]	$< \pm 0.1$, (1年毎)
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点 誤差	[% / 10 K]	$< \pm 0.2$, (0～80 °C)
温度ドリフト (TEMPCO) スパン 誤差	[% / 10 K]	$< \pm 0.2$, (0～80 °C)
応答時間		
応答時間	[ms]	< 3
プロセスダンピング値dAP(ス テップ)	[s]	0.003 - 0.006 - 0.010 - 0.017 - 0.060 - 0.125 - 0.250 - 0.500
インターフェース		
通信インターフェース		IO-Link
伝送タイプ		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン		1.0
プロファイル		プロファイル無し
SIOモード		有
必要とするマスタポートのタイプ		A
プロセスデータ: アナログ		1

PP001E



圧力センサ セラミック測定セル

PP-250-SBG14-QFPKG/US/ IV

プロセスデータ: バイナリー		2
最小プロセスサイクル時間	[ms]	2.3
サポートされるDeviceID	動作モード	DeviceID
	default	3
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～85
保存温度	[°C]	-40～100
保護構造		IP 68, (水深1m(水圧10kPa)で7日間の水没耐性)
試験 / 認証		
EMC	ノイズ耐性	EN 61000-6-2
	EN 61000-4-2 ESD	4 kV 接触放電 / 15 kV 気中放電
	EN 61000-4-3 高周波放射	20 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	4 kV カップリングクランプ
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV 電源供給 / 1 kV DC機器の信号
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V
	ノイズ耐性	ECE R 10, Rev. 5
	吸収体試験 (室内) ISO 11452-2規格:	80 V/m
	EN 50155	Klasse T3, C1, S1
	DIN IEC 60068-2-27 / DIN IEC 60068-2-29	1000 (x 9.81 m/s ²)
衝撃耐性	DIN EN 61373	カテゴリ 3
振動耐性	DIN IEC 68-2-6	20 (x 9.81 m/s ²) (10～2000 Hz)
	DIN EN 60068-2-64	14 (x 9.81 m/s ²)
	DIN EN 61373	カテゴリ 2
MTTF	[年]	310
圧力機器指令		健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。
機械的仕様		
重量	[g]	218
材質		ステンレス 1.4301 (SUS304), FKM , EPDM/X, PA
媒体接触部の材質		ステンレス 1.4305 (SUS303), セラミック, FKM
最小スイッチング回数		1億回
プロセス接続		接圧部 G 1/4 おすねじ めすねじ:M5
リストリクタ素子内蔵		有
ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	2 x LED, 緑
	スイッチング状態	2 x LED, 黄色
タッチ機能		有
備考		
梱包数		1 個
認証		表示機能はありません。仕様についてはSI単位での表記をご参考願います。

PP001E



圧力センサ セラミック測定セル


PP-250-SBG14-QFPKG/US/ IV

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続



OUT1	スイッチング出力
OUT2	スイッチング出力 自己診断出力