




日本仕様(SI単位)対応品: PTU400
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



1 シーリング(パッキン)



製品特性

入力数 / 出力数	アナログ出力: 1
プロセス接続	接圧部 G 1/4 おすねじ (DIN EN ISO 1179-2)

アプリケーション

アプリケーション	工業用アプリケーション
媒体	液体及び気体
媒体温度 [°C]	-40～90
最小破壊圧力 [MPa]	170
最大許容圧力 [MPa]	100
真空耐性 [MPa]	-0.1
圧力タイプ	ゲージ圧

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 8.5～36
絶縁抵抗 [MΩ]	100, (DC 500 V)
保護クラス	III
逆接続保護	有
起動遅延時間 [s]	< 0.1

入力 / 出力

入力数 / 出力数	アナログ出力: 1
-----------	-----------

出力

最大出力数	1
出力信号	アナログ信号
アナログ出力	1
電流出力 [mA]	4～20



圧力トランスミッタ

PT-400-SEG14-A-ZVG/US/ IW

最大負荷	[Ω]	(U _b – 8.5 V) / 21.5 mA, @8.5V= 0 Ω, @12V max. 160 Ω, @24V max. 720 Ω
短絡保護		有
過負荷保護回路		有
測定範囲 / 設定範囲		
測定範囲	[MPa]	0～40
精度 / 誤差		
繰返し精度	[スパンに対する%]	< ± 0.05, (温度変化 < 10 K の場合)
総合精度	[スパンに対する%]	< ± 0.5, (過締付けによるドリフト、ゼロ点/スパンエラー、非リニアリティ、ヒステリシスを含みます。)
誤差 リニアリティ	[スパンに対する%]	< ± 0.1 (BFSL) / < ± 0.2 (LS)
誤差 ヒステリシス	[スパンに対する%]	< ± 0.2
長期安定性	[スパンに対する%]	< ± 0.1, (6ヶ月毎)
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点 誤差 およびスパン誤差	[% / 10 K]	< 0.1 (-25～90 °C) / < 0.2 (-40～-25 °C)
応答時間		
アナログ出力の応答時間	[ms]	1
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～90
保存温度	[°C]	-40～100
保護構造		IP 67, IP 69K
試験 / 認証		
EMC		DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3
衝撃耐性		DIN EN 60068-2-27 50 (x 9.81 m/s ²) (11 ms)
振動耐性		DIN EN 60068-2-6 20 (x 9.81 m/s ²) (10～2000 Hz)
MTTF	[年]	686
圧力機器指令		健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。
機械的仕様		
重量	[g]	60
材質		ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PEI
媒体接触部の材質		ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630)
最小スイッチング回数		6000万回, (1.2 x 定格圧力)
締付トルク	[Nm]	25～35, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)
プロセス接続		接圧部 G 1/4 おすねじ (DIN EN ISO 1179-2)
接圧部のシーリング		FKM (DIN EN ISO 1179-2)
リストリクタ素子内蔵		無し (後付け可能)
備考		
備考		BFSL = Best Fit Straight Line (最良適合直線) LS = 限界値設定
梱包数		1 個

PT5400



圧カトランスミッタ

PT-400-SEG14-A-ZVG/US/ IW

認証

日本国内で非法定単位の表示付き製品をご使用になる場合は経済産業省への届出または承認が必要です。詳しくはifmまでお問い合わせ下さい。海外向けであればその旨発注の際にご連絡願います。


表示機能はありません。仕様についてはSI単位での標記をご参考願います。

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続



OUT	アナログ出力 PT53xxのピン接続 Pin 1: L+, Pin 3: OUT DIN EN 60947-5-2規格による色
BN	芯線色: 茶
WH	白