

PX3254



圧力センサ セラミック測定セル

PA-010PRBN14-A-ZVG/US/ IV

廃止品 - 参考資料

1 通気



製品特性		
入力数 / 出力数		アナログ出力: 1
プロセス接続		接圧部 1/4" NPT おすすめ ねじ: M5
アプリケーション		
特長		金メッキ接点
アプリケーション		工業用アプリケーション
媒体		液体及び気体
媒体温度	[°C]	-25～90
最小破壊圧力	[MPa]	15
最大許容圧力	[psi]	1087
最大許容圧力	[MPa]	7.5
圧力タイプ		ゲージ圧
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 9.6～32
絶縁抵抗	[MΩ]	100, (DC 500 V)
保護クラス		III
逆接続保護		有
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		アナログ出力: 1
出力		
最大出力数		1
出力信号		アナログ信号

PX3254



圧力センサ セラミック測定セル

PA-010PRBN14-A-ZVG/US/ IV

アナログ出力		1
電流出力	[mA]	4〜20
最大負荷	[Ω]	720, (Ub = 24 V, (Ub - 9.6 V) / 20 mA)
過負荷保護回路		有
測定範囲 / 設定範囲		
測定範囲	[MPa]	0〜0.7
精度 / 誤差		
繰返し精度	[スパンに対する%]	< 0.15, (温度変化 < 10 K の場合)
総合精度	[スパンに対する%]	< ± 0.35 (BFSL) / < ± 0.75 (LS), (リニアリティ, ゼロ点及びスパンエラーを含む (最大値設定時))
長期安定性	[スパンに対する%]	< ± 0.05, (6ヶ月毎)
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差	[% / 10 K]	0.2, (0〜80 °C)
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差	[% / 10 K]	0.3, (0〜80 °C)
応答時間		
アナログ出力の応答時間	[ms]	500
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25〜80
保存温度	[°C]	-40〜100
保護構造		IP 65
試験 / 認証		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 高周波放射	30 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V
	放射妨害波耐性	EU自動車指令2004/104/ECによる / CISPR 25
	ノイズ耐性	EU自動車指令2004/104/ECによる / ISO 11452-2
	高周波放射	100 V/m
	パルス抵抗	ISO 7637-2 / 厳しさレベル 3
衝撃耐性	DIN IEC 68-2-27	50 (x 9.81 m/s²) (11 ms)
振動耐性	DIN IEC 68-2-6	20 (x 9.81 m/s²) (10〜2000 Hz)
機械的仕様		
重量	[g]	0.218
材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L), FKM , PA, EPDM/X
媒体接触部の材質		ステンレス 1.4305 (SUS303), セラミック, FKM
最小スイッチング回数		1億回
プロセス接続		接圧部 1/4" NPT おすねじ めすねじ:M5
備考		
梱包数		1 個
認証		表示機能はありません。仕様についてはSI単位での標記をご参考願います。

PX3254



圧力センサ セラミック測定セル

PA-010PRBN14-A-ZVG/US/ /V

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ



接続

