

PY9294




ディスプレイ付圧力センサ

PN-010-RBR14-QFPKG/US/ IV

廃止品 - 参考資料

代替品: PN7094

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



- 1 英数字表示、デジタル表示 4桁
- 2 LED 表示単位 / スwitching状態
- 3 設定用押しボタン



製品特性

入力数 / 出力数	デジタル出力: 2			
測定範囲	-1~10 bar	-14.5~145 psi	-100~1000 kPa	-0.1~1 MPa
プロセス接続	接圧部 G 1/4 めすねじ			

アプリケーション

特長	金メッキ接点		
媒体	液体及び気体		
媒体温度 [°C]	-25~80		
最小破壊圧力 [MPa]	15		
最大許容圧力	75 bar	1087 psi	7.5 Mpa
最大許容圧力 [MPa]	7.5		
圧力タイプ	ゲージ圧		

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 18~36, (SELV/PELV規格)		
消費電流 [mA]	< 50		
絶縁抵抗 [MΩ]	100, (DC 500 V)		
保護クラス	III		



ディスプレイ付圧力センサ

PN-010-RBR14-QFPKG/US/ IV

逆接続保護	有
過電圧保護	有, (< 40 V)
起動遅延時間 [s]	0.3
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能	有

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル出力: 2
-----------	-----------

出力

最大出力数	2
出力信号	スイッチング信号
電気仕様	PNP/NPN
デジタル出力	2
出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V]	2
出力開閉電流 (DC) [mA]	250
応答周波数 (DC) [Hz]	< 170
短絡保護	有
短絡保護機能タイプ	パルス

測定範囲 / 設定範囲

測定範囲	-1~10 bar	-14.5~145 psi	-100~1000 kPa	-0.1~1 MPa
スイッチポイント SP	-0.9~10 bar	-12~145 psi	-0.09~1 MPa	
リセットポイント rP	-0.95~9.95 bar	-13~144 psi	-0.095~0.995 MPa	
ステップ	0.05 bar	1 psi	0.005 MPa	

精度 / 誤差

スイッチング精度 [スパンに対する%]	< ± 0.5
繰返し精度 [スパンに対する%]	< ± 0.1, (温度変化 < 10 K の場合)
総合精度 [スパンに対する%]	< ± 0.5, (リニアリティ、ヒステリシスおよび繰返し精度を含みます。、DIN EN IEC 62828-1によるリミット値設定)
誤差 ヒステリシス [スパンに対する%]	< ± 0.25
長期安定性 [スパンに対する%]	< ± 0.05, (6ヶ月毎)
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差 [% / 10 K]	0.2, (-20~80 °C)
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差 [% / 10 K]	0.2, (-20~80 °C)

応答時間

デレイ時間の設定 dS, dr [s]	0; 0.2~50
---------------------	-----------

ソフトウェア / プログラミング

メニュー設定	ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, 診断機能, スイッチングロジック, スイッチON / OFFデレイ, ダンピング, 表示単位
--------	--

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-20~80
-------------	--------



ディスプレイ付圧力センサ

PN-010-RBR14-QFPKG/US/ IV

保存温度	[°C]	-40～100
保護構造		IP 65
試験 / 認証		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 高周波放射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V
衝撃耐性	DIN IEC 68-2-27	50 (x 9.81 m/s²) (11 ms)
振動耐性	DIN IEC 68-2-6	20 (x 9.81 m/s²) (10～2000 Hz)
圧力機器指令	健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。	
機械的仕様		
重量	[g]	259
材質	ステンレス 1.4301 (SUS304), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PC, PBT, PEI, FKM , PTFE	
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4305 (SUS303), セラミック, FKM	
最小スイッチング回数	1億回	
プロセス接続	接圧部 G 1/4 めすねじ	
リストラクタ素子内蔵	無し (後付け可能)	
ディスプレイ / パーツ		
表示	表示単位	3 x LED, 緑
	スイッチング状態	2 x LED, 黄色
	機能表示	英数字表示、デジタル表示, 4桁
	測定値	英数字表示、デジタル表示, 4桁
備考		
梱包数	1 個	
認証	日本国内仕様品は日本でSI単位に設定して出荷しています。海外向けであればその旨発注の際にご連絡願います。日本国内で非法定単位の表示付き製品をご使用になる場合は経済産業省への届出または承認が必要です。詳しくはエフェクターまでお問い合わせ下さい。	

PY9294





ディスプレイ付圧力センサ

PN-010-RBR14-QFPKG/US/ IV

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ



OUT1	スイッチング出力
OUT2	スイッチング出力
	自己診断出力