

RA1015




インクリメンタル式エンコーダ ホローシャフト

RA-0500-105/N2

廃止品 - 参考資料

代替品: RA3500 または RA3101 + EVC544
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性

分解能	500 分解能
シャフト	ホローシャフト
シャフト径 [mm]	6

アプリケーション

検出原理	インクリメンタル式
------	-----------

電氣的仕様

入力電源電圧範囲 [%]	10
使用電源電圧範囲 [V]	DC 5
消費電流 [mA]	120

出力

電気仕様	TTL
出力開閉電流 [mA]	20
応答周波数 [kHz]	300
A、Bの位相差 [°]	90

測定範囲 / 設定範囲

分解能	500 分解能
-----	---------

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-40~100
使用周囲温度に関する注意	ケーブル固定時
最大相対湿度 [%]	75, (瞬時: 95 %)
保護構造	IP 64

試験 / 認証

衝撃耐性	100 (x 9.81 m/s ²) (6 ms)
振動耐性	10 (x 9.81 m/s ²) (55~2000 Hz)

RA1015



インクリメンタル式エンコーダ ホローシャフト

RA-0500-I05/N2


機械的仕様		
重量	[g]	239
外形寸法	[mm]	Ø 35 / L = 42.1
材質		アルミニウム
機械的 maximum 許容回転数	[U/min]	10000
始動トルク	[Nm]	2.5
トルク基準温度	[°C]	20
シャフト		ホローシャフト
シャフト径	[mm]	6
嵌合穴公差、はめ合い公差、シャフト		H7
材質		ステンレス 1.4104 (SUS430F)
シャフトの取り付けの深さ	[mm]	6 ~ 21
最大軸振れ	[mm]	0.5

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR, 半径方向、軸方向ともに使用可能

茶	A
緑	A 反転
灰	B
桃	B 反転
赤	原点信号
黒	原点信号 反転
茶/緑	L+ (Up)
白/緑	L- 0V (Un)
青	L+ センサ
白	L- 0V センサ
紫	エラー 反転
シールド	外装

特性図等

出力信号	 回転方向: 時計回り (シャフト側から見て)
------	--