

PE3222



ディスプレイ付圧力センサ

PE-100PSBN14-KFPKG/US/ /E

廃止品 - 参考資料



- 1 7セグメントLED表示
2 設定用押しボタン



製品特性

入力数 / 出力数	デジタル出力: 1, アナログ出力: 1
プロセス接続	接圧部 1/4" NPT おすすめ

アプリケーション

アプリケーション	工業用アプリケーション
媒体	液体及び気体
使用条件について	気体を測定する場合は最大2.5MPaまで
使用できない媒体	油
媒体温度 [°C]	-25~80
最小破壊圧力 [MPa]	62
最大許容圧力 [psi]	4500
最大許容圧力 [MPa]	31
圧力タイプ	ゲージ圧

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 20~30
消費電流 [mA]	< 60
保護クラス	II
逆接続保護	有
起動遅延時間 [s]	0.2
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能	有



ディスプレイ付圧力センサ

PE-100PSBN14-KFPKG/US/ /E

入力 / 出力												
入力数 / 出力数		デジタル出力: 1, アナログ出力: 1										
出力												
最大出力数		2										
出力信号		スイッチング信号, アナログ信号, (設定可能)										
電気仕様		PNP										
デジタル出力		1										
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)		[V]	2									
出力開閉電流 (DC)		[mA]	250									
アナログ出力		1										
電流出力		[mA]	4～20									
最大負荷		[Ω]	500									
短絡保護		有										
短絡保護機能タイプ		パルス										
過負荷保護回路		有										
測定範囲 / 設定範囲												
測定範囲		[MPa]	0～6.9									
精度 / 誤差												
スイッチング精度		[%; 設定値]	< ± 1.5									
繰返し精度		[%; 設定値]	< ± 0.25, (温度変化 < 10 K の場合)									
総合精度		[%; 設定値]	< ± 1.0									
温度ドリフト (10K ごと)		< ± 0.3										
応答時間												
スイッチング出力に設定可能な 応答時間および応答周波数		応答 時間 (dAP)	[ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500
		応答周 波数	[Hz]	170	80	50	30	16	8	4	2	1
応答時間		[ms]	矩形の圧力特性で設定が以下の場合, セットポイント: SP (SPx) = 70 %, リセットポイント (rPx) = 30 %									
デレー時間の設定 dS, dr		[s]	0, 0.2, ～10, 11, ～50									
アナログ出力の応答時間		[ms]	3									
ソフトウェア / プログラミング												
スイッチポイントの設定		設定用押しボタン										
使用環境条件												
使用周囲温度		[°C]	-25～80									
保存温度		[°C]	-40～100									
保護構造		IP 67										
試験 / 認証												
EMC		EN 61000-4-2 ESD					4 kV CD / 8 kV AD					
		EN 61000-4-3 高周波放射					10 V/m					
		EN 61000-4-4 Burst					2 kV					
		EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性					10 V					
衝撃耐性		DIN IEC 68-2-27					50 (x 9.81 m/s²) (11 ms)					

PE3222



ディスプレイ付圧力センサ

PE-100PSBN14-KFPKG/US/ /E

振動耐性	DIN IEC 68-2-6	20 (x 9.81 m/s ²) (10~2000 Hz)
------	----------------	--

機械的仕様

材質	EPDM/X, FKM , NBR , PBT, PC, ステンレス 1.4301 (SUS304)	
媒体接触部の材質	EPDM/X, セラミック, ステンレス 1.4305 (SUS303)	
最小スイッチング回数	1億回	
プロセス接続	接圧部 1/4" NPT おすねじ	

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	LED, 赤
	機能表示	7セグメントLED表示
	測定値	7セグメントLED表示

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続

