


PG2457



アナログ表示機能付き圧力センサ

PG-001-REB12-MFRKG/US/ /P

日本仕様(SI単位)対応品: PG2437
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



- 1 アナログ表示
- 2 英数字表示、デジタル表示 4桁
- 3 センサ用ボタン(設定ボタン)



製品特性

入力数 / 出力数	デジタル出力: 1, アナログ出力: 1		
測定範囲	-0.05~1 bar	-50~1000 mbar	-0.72~14.5 psi
プロセス接続	接圧部 G 1/2 おすねじ		

アプリケーション

特長	金メッキ接点
アプリケーション	工業用アプリケーション
媒体	液体及び気体
媒体温度 [°C]	-25~80
最小破壊圧力 [MPa]	3
最大許容圧力 [MPa]	1
圧力タイプ	ゲージ圧



アナログ表示機能付き圧力センサ

PG-001-REB12-MFRKG/US/ /P

電氣的仕様			
使用電源電圧範囲	[V]	DC 18～32	
消費電流	[mA]	< 70, (24 V)	
絶縁抵抗	[MΩ]	100, (DC 500 V)	
保護クラス		III	
逆接続保護		有	
起動遅延時間	[s]	6	
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		有	
入力 / 出力			
入力数 / 出力数		デジタル出力: 1, アナログ出力: 1	
出力			
最大出力数		2	
出力信号		スイッチング信号, アナログ信号, (設定可能)	
電氣仕様		PNP/NPN	
デジタル出力		1	
出力機能		ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)	
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大)	[V]	2	
出力開閉電流 (DC)	[mA]	250	
応答周波数 (DC)	[Hz]	75	
アナログ出力		1	
電流出力	[mA]	4～20, 反転可能, (スケーリング可能)	
最大負荷	[Ω]	(Ub - 10 V) / 20 mA	
短絡保護		有	
短絡保護機能タイプ		パルス	
過負荷保護回路		有	
測定範囲 / 設定範囲			
測定範囲		-0.05～1 bar	-50～1000 mbar -0.72～14.5 psi
スイッチポイント SP		-0.046～1.6 bar	-0.66～23.2 psi
リセットポイント rP		-0.05～1.596 bar	-0.72～23.14 psi
アナログスタートポイント		-0.05～1.34 bar	-0.72～19.58 psi
アナログエンドポイント		0.2～1.6 bar	2.9～23.2 psi
ステップ		0.002 bar	0.02 psi
精度 / 誤差			
スイッチング精度		< ± 0.5, (Turn down 1:1)	
	[スパンに対する%]		
繰返し精度		< ± 0.1, (温度変化 < 10 K の場合, Turn down 1:1)	
	[スパンに対する%]		
総合精度		< ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS), (Turn down 1:1, BFSL = Best Fit Straight Line (最良適合直線))	
	[スパンに対する%]		
誤差 ヒステリシス		< ± 0.25, (Turn down 1:1)	
	[スパンに対する%]		
長期安定性		< ± 0.1, (Turn down 1:1, 6ヶ月毎)	
	[スパンに対する%]		
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差		< ± 0.2, (0～70 °C)	
	[% / 10 K]		

PG2457



アナログ表示機能付き圧力センサ

PG-001-REB12-MFRKG/US/ /P

温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差	[% / 10 K]	< ± 0.2, (0~70 °C)
応答時間		
応答時間	[ms]	< 9
プロセスダンピング値dAP	[s]	0.01~30
アナログ出力のダンピング (dAA)	[s]	0.01~30
アナログ出力の応答時間	[ms]	28
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20~80
保存温度	[°C]	-40~100
保護構造		IP 67, IP 69K
試験 / 認証		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 高周波放射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V
衝撃耐性	DIN IEC 68-2-27	50 (x 9.81 m/s ²) (11 ms)
振動耐性	DIN IEC 68-2-6	20 (x 9.81 m/s ²) (10~2000 Hz)
MTTF	[年]	103
圧力機器指令		健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。
機械的仕様		
重量	[g]	566.6
材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L), PA, FKM , PTFE, 表示窓: 耐性ガラス 4 mm
媒体接触部の材質		Al ₂ O ₃ (アルミナセラミック), FKM , ステンレス 1.4404 (SUS316L)
最小スイッチング回数		1億回
プロセス接続		接圧部 G 1/2 おすねじ
リストリクタ素子内蔵		無し (後付け可能)
ディスプレイ / パーツ		
表示	表示単位	2 x LED, 緑
	スイッチング状態	LED, 黄色
	スイッチポイント	LEDリング, 赤
	機能表示	英数字表示, デジタル表示, 赤 4桁
	測定値	アナログ表示, 0...350° 回転式, ユニット切断時はポイントが非表示
	測定値	英数字表示, デジタル表示, 赤 4桁
ダイヤル設定, 単位目盛付き		有
拡張表示範囲	1.6 bar	23.2 psi
備考		
備考		ディスプレイ範囲拡大時の総合精度: スパンの1.5 %
梱包数		1 個
認証		日本国内で非法定単位の表示付き製品をご使用になる場合は経済産業省への届出または承認が必要です。詳しくはifmまでお問い合わせ下さい。海外向けであればその旨発注の際にご連絡願います。



アナログ表示機能付き圧力センサ

PG-001-REB12-MFRKG/US/ /P



表示機能はありません。仕様についてはSI単位での標記をご参考願います。

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ



接続



OUT1
OUT2

スイッチング出力
アナログ出力