
RP1315

インクリメンタル式エンコーダ ホローシャフト

RP-2500-I05/N10

廃止品 - 参考資料



CE

製品特性		
分解能		2500 分解能
シャフト		貫通型ホローシャフト
シャフト径	[mm]	20
電気的仕様		
入力電源電圧範囲	[%]	10
使用電源電圧範囲	[V]	DC 5
消費電流	[mA]	< 150
出力		
電気仕様		TTL
出力開閉電流	[mA]	20
応答周波数	[kHz]	300
A、Bの位相差	[°]	90
測定範囲 / 設定範囲		
分解能		2500 分解能
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-30～60
使用周囲温度に関する注意		ご要望の場合は高温対応も用意いたします。 特性図は取扱説明書をご覧ください。

RP1315

インクリメンタル式エンコーダ ホローシャフト

RP-2500-I05/N10

保存温度	[°C]	-30～100	
最大相対湿度	[%]	98	
保護構造		IP 64	
試験 / 認証			
衝撃耐性			100 (x 9.81 m/s²) (6 ms)
振動耐性		EN 60068-2-6	200 (x 9.81 m/s²) (50～2000 Hz)
機械的仕様			
外形寸法	[mm]	Ø 87 / L = 45	
材質		アルミニウム	
機械的最大許容回転数	[U/min]	6000	
始動トルク	[Nm]	10	
トルク基準温度	[°C]	20	
シャフト		貫通型ホローシャフト	
シャフト径	[mm]	20	
嵌合穴公差、はめ合い公差、シャフト		H7	
材質		ステンレス1.4104(SUS430F)	
シャフトの取り付けの深さ	[mm]	10	
最大軸振れ	[mm]	1.5	


電気接続

ケーブル: 1 m, PUR, ラジアル方向

茶	A
緑	A 反転
灰	B
桃	B 反転
赤	原点信号
黒	原点信号 反転
青	L+ センサ
白	0V センサ
茶/緑	L+ (Up)
白/緑	0V (Un)
紫	エラー 反転
シールド	外装

特性図等

出力信号



回転方向: 時計回り（シャフト側から見て）