


PM1118



圧力センサ フラッシュマウント式

PM-,40BREZ01-E-ZVG/US



- 1 クランプ DN25～DN40 (1～1.5") DIN 32676 (ISO 2852)
ヘルールはシール内径22mm以上でプロセス接続すること



製品特性

入力数 / 出力数	デジタル出力: 1, アナログ出力: 1
プロセス接続	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

アプリケーション

特長	金メッキ接点
測定素子	セラミック製静電容量式測定セル
温度監視	—
アプリケーション	食品・飲料産業用フラッシュマウント式
媒体	ペースト状の媒体 / 粒体を含む液体の媒体, 液体及び気体
媒体温度 [°C]	-25～150
最小破壊圧力 [MPa]	3
最大許容圧力	8000 mbar 116 psi 800 kPa
最大許容圧力 [MPa]	0.8
最大許容圧力についての注意	ブラケット・シールの最大許容圧力に注意してクランプ接続を行ってください。
真空耐性 [MPa]	-0.1
圧力タイプ	ゲージ圧
フラッシュマウントタイプ	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 18～30
絶縁抵抗 [MΩ]	100, (DC 500 V)



圧力センサ フラッシュマウント式

PM-,40BREZ01-E-ZVG/US

保護クラス	III
逆接続保護	有
測定原理	圧力測定方式
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能	有
2線式	
消費電流 [mA]	3.5～21.5
起動遅延時間 [s]	1
3線式	
消費電流 [mA]	< 45
起動遅延時間 [s]	0.5
入力 / 出力	
入力数 / 出力数	デジタル出力: 1, アナログ出力: 1
出力	
最大出力数	2
出力信号	アナログ信号, IO-Link, (設定可能)
デジタル出力	1, (IO-Link)
アナログ出力	1
電流出力 [mA]	4～20, (スケーリング可能)
最大負荷 [Ω]	700, (U _b = 24 V, (U _b - 9 V) / 21.5 mA)
短絡保護	有
過負荷保護回路	有
測定範囲 / 設定範囲	
測定範囲 [MPa]	-0.005～0.04
アナログスタートポイント [MPa]	-0.005～0.032
アナログエンドポイント [MPa]	0.003～0.04
ステップ [MPa]	0.00001
精度 / 誤差	
繰返し精度 [スパンに対する%]	< ± 0.1, (温度変化 < 10 K の場合, Turn down 1:1)
総合精度 [スパンに対する%]	< ± 0.2 (DIN EN 61298-2), (ゼロポイントおよびスパンエラー, 非リニアリティ, ヒステリシスを含む, Turn down 1:1)
誤差 リニアリティ [スパンに対する%]	< ± 0.15, (Turn down 1:1)
誤差 ヒステリシス [スパンに対する%]	< ± 0.15, (Turn down 1:1)
長期安定性 [スパンに対する%]	< ± 0.1, (Turn down 1:1, 1年毎)
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差 [% / 10 K]	< ± 0.05
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差 [% / 10 K]	< ± 0.15

PM1118



圧力センサ フラッシュマウント式

PM-,40BREZ01-E-ZVG/US

温度レンジの総合誤差	温度範囲	総合誤差
	-25...15 °C	総合精度 ± 0,1 % FS / 10 K
	15...80 °C	総合精度
	80...150 °C	総合精度 ± 0,15 % FS / 10 K
備考	詳しくは「特性図等」をご覧ください。	
応答時間		
アナログ出力のダンピング (dAA)	[s]	0～4
2線式		
アナログ出力の応答時間	[ms]	30
3線式		
アナログ出力の応答時間	[ms]	7
インターフェース		
通信インターフェース	IO-Link	
伝送タイプ	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link リビジョン	1.1	
プロファイル	Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)	
SIOモード	－	
必要とするマスタポートのタイプ	A	
プロセスデータ: アナログ	3	
最小プロセスサイクル時間	[ms]	3.2
サポートされるDeviceID	動作モード	DeviceID
	default	1410
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保存温度	[°C]	-40～100
保護構造	IP 67, IP 68, IP 69K	
試験 / 認証		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
衝撃耐性	DIN EN 60068-2-27	50 (x 9.81 m/s²) (11 ms)
振動耐性	DIN EN 60068-2-6	20 (x 9.81 m/s²) (10～2000 Hz)
MTTF	[年]	323
認定書	無料で工場出荷時校正証明書を発行(www.factory-certificate.ifm)	
UL規格認証	UL認証番号	J055
	ULファイルNo.	E174189
機械的仕様		
重量	[g]	392.4
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT	
媒体接触部の材質	セラミック (99,9 % Al2 O3), ステンレス1.4435 (SUS316L), 表面粗さ: Ra < 0,4 / Rz 4, PTFE	
最小スイッチング回数	1億回	
プロセス接続	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)	
ディスプレイ / パーツ		
表示単位	mbar, psi, kPa, mmWS, inH2O	
表示単位	MPa	

PM1118



圧力センサ フラッシュマウント式

PM-,40BREZ01-E-ZVG/US

備考

梱包数


1 個

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ



接続



- 1 2線式接続 (アナログ)
- 2 3線式接続 (アナログ / IO-Link)
- OUT1 : IO-Link
- OUT2 : アナログ出力



特性図等

周囲温度による精度への影響



X 温度
Y 総合誤差