


PN5026



ディスプレイ付圧力センサ
PN-2,5-RBR14-HFPKG/US/ IV

廃止品 - 参考資料



- 1 7セグメントLED表示
- 2 設定用押しボタン



製品特性		
入力数 / 出力数		デジタル出力: 1
プロセス接続		接圧部 G 1/4 めすねじ
アプリケーション		
特長		金メッキ接点
アプリケーション		工業用アプリケーション
媒体		液体及び気体
媒体温度	[°C]	-25~80
最小破壊圧力	[MPa]	5
最大許容圧力	[MPa]	2
圧力タイプ		ゲージ圧
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 18~30
消費電流	[mA]	< 60
絶縁抵抗	[MΩ]	100, (DC 500 V)
保護クラス		III
逆接続保護		有
起動遅延時間	[s]	0.2
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		有



ディスプレイ付圧力センサ

PN-2,5-RBR14-HFPKG/US/ IV

入力 / 出力												
入力数 / 出力数		デジタル出力: 1										
出力												
最大出力数		1										
出力信号		スイッチング信号										
電気仕様		PNP										
デジタル出力		1										
出力機能		ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)										
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)		2										
出力開閉電流 (DC)		250										
短絡保護		有										
短絡保護機能タイプ		パルス										
過負荷保護回路		有										
測定範囲 / 設定範囲												
測定範囲		[MPa]	0~0.25									
スイッチポイント SP		[MPa]	0.002~0.25									
リセットポイント rP		[MPa]	0.001~0.248									
ステップ		[MPa]	0.001									
精度 / 誤差												
スイッチング精度		[%; 設定値]	< ± 1.0									
繰返し精度		[%; 設定値]	< ± 0.25, (温度変化 < 10 K の場合)									
温度ドリフト (10K ごと)			< ± 0.3									
応答時間												
スイッチング出力に設定可能な 応答時間および応答周波数		応答 時間 (dAP)	[ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500
		応答周 波数	[Hz]	170	80	50	30	16	8	4	2	1
応答時間		[ms]	矩形の圧力特性で設定が以下の場合, セットポイント: SP (SPx) = 70 %, リセットポイント (rPx) = 30 %									
ディレー時間の設定 dS, dr		[s]	0, 0.2, ~10, 11, ~50									
ソフトウェア / プログラミング												
スイッチポイントの設定		設定用押しボタン										
メニュー設定		ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチON / OFFディレー, ダンピング										
使用環境条件												
使用周囲温度		[°C]	-25~80									
保存温度		[°C]	-40~100									
保護構造		IP 65										
試験 / 認証												
EMC		EN 61000-4-2 ESD					4 kV CD / 8 kV AD					
		EN 61000-4-3 高周波放射					10 V/m					
		EN 61000-4-4 Burst					2 kV					
		EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性					10 V					

PN5026



ディスプレイ付圧力センサ

PN-2,5-RBR14-HFPKG/US/ IV

衝撃耐性	DIN IEC 68-2-27	50 (x 9.81 m/s ²) (11 ms)
振動耐性	DIN IEC 68-2-6	20 (x 9.81 m/s ²) (10~2000 Hz)

機械的仕様		
材質	EPDM/X, FKM , PA, PBT, PC, PTFE, ステンレス 1.4301 (SUS304)	
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4305 (SUS303), セラミック, FKM	
最小スイッチング回数	1億回	
プロセス接続	接圧部 G 1/4 めすねじ	

ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	LED, 赤
	機能表示	7セグメントLED表示
	測定値	7セグメントLED表示
表示単位	kPa	

備考		
梱包数	1 個	

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ



接続

