


PN7304



ディスプレイ付圧力センサ

PN-010-RBU76-QFRKG/US/ IV

段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。



- 1 英数字表示、デジタル表示 4桁
- 2 LED 表示単位 / スイッチング状態
- 3 設定用押しボタン



製品特性

入力数 / 出力数	デジタル出力: 2			
測定範囲	-1~10 bar	-14.5~145 psi	-100~1000 kPa	-0.1~1 MPa
プロセス接続	接圧部 7/16" - 20 UNF めすねじ			

アプリケーション

特長	金メッキ接点		
アプリケーション	工業用アプリケーション		
媒体	液体及び気体		
媒体温度 [°C]	-25~80		
最小破壊圧力 [MPa]	15		
最大許容圧力	75 bar	1087 psi	7.5 MPa
最大許容圧力 [MPa]	7.5		
圧力タイプ	ゲージ圧		

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 18~36, (SELV/PELV規格)
消費電流 [mA]	< 50
絶縁抵抗 [MΩ]	100, (DC 500 V)
保護クラス	III
逆接続保護	有

PN7304



ディスプレイ付圧力センサ

PN-010-RBU76-QFRKG/US/ /V

過電圧保護	有, (< 40 V)			
起動遅延時間 [s]	0.3			
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能	有			
入力 / 出力				
入力数 / 出力数	デジタル出力: 2			
出力				
最大出力数	2			
出力信号	スイッチング信号, IO-Link, (設定可能)			
電気仕様	PNP/NPN			
デジタル出力	2			
出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)			
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V]	2			
出力開閉電流 (DC) [mA]	250			
応答周波数 (DC) [Hz]	< 170			
短絡保護	有			
短絡保護機能タイプ	パルス			
測定範囲 / 設定範囲				
測定範囲	-1～10 bar	-14.5～145 psi	-100～1000 kPa	-0.1～1 MPa
スイッチポイント SP	-0.9～10 bar	-12～145 psi	-0.09～1 MPa	
リセットポイント rP	-0.95～9.95 bar	-13～144 psi	-0.095～0.995 MPa	
ステップ	0.05 bar	1 psi	0.005 MPa	
精度 / 誤差				
スイッチング精度 [スパンに対する%]	< ± 0.5			
繰返し精度 [スパンに対する%]	< ± 0.1, (温度変化 < 10 K の場合)			
総合精度 [スパンに対する%]	< ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS), (BFSL = Best Fit Straight Line (最良適合直線), LS = 限界値設定)			
誤差 ヒステリシス [スパンに対する%]	< ± 0.25			
長期安定性 [スパンに対する%]	< ± 0.05, (6ヶ月毎)			
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差 [% / 10 K]	0.2, (-20～80 °C)			
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差 [% / 10 K]	0.2, (-20～80 °C)			
応答時間				
ディレー時間の設定 dS, dr [s]	0; 0.2～50			
ソフトウェア / プログラミング				
メニュー設定	ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, 診断機能, スイッチングロジック, スイッチON / OFFディレー, ダンピング, 表示単位			
インターフェース				
通信インターフェース	IO-Link			
伝送タイプ	COM2 (38,4 kBaud)			



ディスプレイ付圧力センサ

PN-010-RBU76-QFRKG/US/ /V

IO-Link リビジョン	1.1	
プロファイル	プロファイル無し	
SIOモード	有	
必要とするマスタポートのタイプ	A	
プロセスデータ: アナログ	1	
プロセスデータ: バイナリー	2	
最小プロセスサイクル時間 [ms]	2.3	
サポートされるDeviceID	動作モード	DeviceID
	default	330

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～80
保存温度	[°C]	-40～100
保護構造		IP 65

試験 / 認証		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
衝撃耐性	DIN EN 60068-2-27	50 (x 9.81 m/s ²) (11 ms)
振動耐性	DIN EN 60068-2-6	20 (x 9.81 m/s ²) (10～2000 Hz)
MTTF [年]		219

機械的仕様		
重量	[g]	265
材質	ステンレス 1.4301 (SUS304), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PC, PBT, PEI, FKM , PTFE	
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4305 (SUS303), セラミック, FKM	
最小スイッチング回数	1億回	
プロセス接続	接圧部 7/16" - 20 UNF めすねじ	
リストリクタ素子内蔵	無し (後付け可能)	

ディスプレイ / パーツ		
表示	表示単位	3 x LED, 緑
	スイッチング状態	2 x LED, 黄色
	機能表示	英数字表示, デジタル表示, 4桁
	測定値	英数字表示, デジタル表示, 4桁

備考		
梱包数	1 個	
認証	日本国内仕様品は日本でSI単位に設定して出荷しています。海外向けであればその旨発注の際にご連絡願います。日本国内で非法定単位の表示付き製品をご使用になる場合は経済産業省への届出または承認が必要です。詳しくはエフェクターまでお問い合わせ下さい。	

PN7304





ディスプレイ付圧力センサ

PN-010-RBU76-QFRKG/US/ /V

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ



OUT1	スイッチング出力 IO-Link
OUT2	スイッチング出力 自己診断出力