


PN7370



ディスプレイ付圧力センサ

PN-400-SEU76-QFRKG/US/ IV



- 1 英数字表示、デジタル表示 4桁 赤 / 緑
- 2 LED 表示単位 / スイッチング状態
- 3 設定用押しボタン
- 4 上部回転 345°



製品特性

入力数 / 出力数	デジタル出力: 2		
測定範囲	0~400 bar	0~5800 psi	0~40 MPa
プロセス接続	接圧部 $\frac{7}{16}"-20 UNF$ めすねじ		

アプリケーション

特長	金メッキ接点		
測定素子	金属製薄膜セル		
アプリケーション	工業用アプリケーション		
媒体	液体及び気体		
媒体温度 [°C]	-25~80		
最小破壊圧力 [MPa]	170		
最大許容圧力	800 bar	11580 psi	80 MPa
最大許容圧力 [MPa]	80		
圧力タイプ	ゲージ圧		

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 18~30, (SELV/PELV規格)		
消費電流 [mA]	< 35		
絶縁抵抗 [MΩ]	100, (DC 500 V)		
保護クラス	III		
逆接続保護	有		

PN7370



ディスプレイ付圧力センサ

PN-400-SEU76-QFRKG/US/ IV

起動遅延時間	[s]	0.3		
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		有		
入力 / 出力				
入力数 / 出力数		デジタル出力: 2		
出力				
最大出力数		2		
出力信号		スイッチング信号, IO-Link, (設定可能)		
電気仕様		PNP/NPN		
デジタル出力		2		
出力機能		ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)		
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大)	[V]	2.5		
出力開閉電流 (DC)	[mA]	150, (200 (～60 °C) 250 (～40 °C))		
応答周波数 (DC)	[Hz]	< 170		
短絡保護		有		
短絡保護機能タイプ		パルス		
過負荷保護回路		有		
測定範囲 / 設定範囲				
測定範囲		0～400 bar	0～5800 psi	0～40 MPa
Factory setting / CMPT = 2				
スイッチポイント SP		4～400 bar	40～5800 psi	0.4～40 MPa
リセットポイント rP		2～398 bar	20～5780 psi	0.2～39.8 MPa
SPとrPの間の最小距離		2 bar	10 psi	0.2 MPa
ステップ		2 bar	20 psi	0.2 MPa
Status_B High Resolution / CMPT = 3				
スイッチポイント SP		3～400 bar	49～5802 psi	0.3～40 MPa
リセットポイント rP		1～398 bar	20～5773 psi	0.1～39.8 MPa
SPとrPの間の最小距離		2 bar	30 psi	0.2 MPa
ステップ		1 bar	1 psi	0.1 MPa
精度 / 誤差				
スイッチング精度	[スパンに対する%]	< ± 0.5		
繰返し精度	[スパンに対する%]	< ± 0.1, (温度変化 < 10 K の場合)		
総合精度	[スパンに対する%]	< ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS), (BFSL = Best Fit Straight Line (最良適合直線), LS = 限界値設定)		
誤差 ヒステリシス	[スパンに対する%]	< ± 0.25		
長期安定性	[スパンに対する%]	< ± 0.05, (6ヶ月毎)		
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差	[% / 10 K]	0.2, (-25～80 °C)		
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差	[% / 10 K]	0.2, (-25～80 °C)		

PN7370



ディスプレイ付圧力センサ

PN-400-SEU76-QFRKG/US/ IV

応答時間		
応答時間	[ms]	< 3
ディレー時間の設定 dS, dr	[s]	0～50
ソフトウェア / プログラミング		
メニュー設定	ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチングロジック, スイッチON / OFFディレー, ダンピング, 表示単位	
インターフェース		
通信インターフェース	IO-Link	
伝送タイプ	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link リビジョン	1.1	
SDCI適合規格	IEC 61131-9	
SIOモード	有	
必要とするマスタポートのタイプ	A, (ピン2が接続されていない場合: B)	
サポートされるDeviceID	動作モード	DeviceID
	Factory setting / CMPT = 2	450
	Status_B High Resolution / CMPT = 3	627
備考	詳細は、「ダウンロード」IODD PDFファイルを参照してください。	
Factory setting / CMPT = 2		
プロファイル	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
最小プロセスサイクル時間	[ms]	2.3
IO-Link分解能圧力	[bar]	1
IO-Link分解能圧力	[MPa]	0.1
IO-Linkプロセスデータ(周期)	機能	ビット長
	圧力	14
	バイナリスイッチング情報	2
IO-Link機能(非周期)	アプリケーション固有のタグ	
Status_B High Resolution / CMPT = 3		
プロファイル	Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)	
最小プロセスサイクル時間	[ms]	3
IO-Link分解能圧力	[bar]	0.2
IO-Link分解能圧力	[MPa]	0.02
IO-Linkプロセスデータ(周期)	機能	ビット長
	圧力	16
	デバイスのステータス	4
	バイナリスイッチング情報	2
IO-Link機能(非周期)	アプリケーション固有のタグ	
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保存温度	[°C]	-40～100
保護構造	IP 65, IP 67	
試験 / 認証		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
衝撃耐性	DIN EN 60068-2-27	50 (x 9.81 m/s²) (11 ms)

PN7370



ディスプレイ付圧力センサ

PN-400-SEU76-QFRKG/US/ IV

振動耐性	DIN EN 60068-2-6	20 (x 9.81 m/s ²) (10~2000 Hz)
MTTF [年]		214
UL規格認証	UL認証番号	J003
圧力機器指令	健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。	

機械的仕様		
重量 [g]		218.5
材質	ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT+PC-GF30, PBT GF20, PC	
媒体接触部の材質	ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630)	
最小スイッチング回数		1億回
締付トルク [Nm]	25~35, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)	
プロセス接続	接圧部 7/16" - 20 UNF めすねじ	
リストリクタ素子内蔵	無し (後付け可能)	

ディスプレイ / パーツ		
表示	表示単位	3 x LED, 緑 (bar, psi, MPa)
	スイッチング状態	2 x LED, 黄色
	測定値	英数字表示, デジタル表示, 赤 / 緑 4桁

備考		
梱包数		1 個
認証	日本国内で非法定単位の表示付き製品をご使用になる場合は経済産業省への届出または承認が必要です。詳しくはエフェクターまでお問い合わせ下さい。海外向けであればその旨発注の際にご連絡願います。	

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ



PN7370



ディスプレイ付圧力センサ

PN-400-SEU76-QFRKG/US/ /V

接続



OUT1	スイッチング出力 IO-Link
OUT2	スイッチング出力 DIN EN 60947-5-2規格による色
	芯線色：
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
WH =	白