


RU6094



インクリメンタル式エンコーダ ソリッドシャフト

RU-0625-I24/N2

廃止品 - 参考資料



- 1 位置マーク
2 M4 深さ 5 mm



製品特性	
分解能	625 分解能
シャフト	ソリッドシャフト
シャフト径 [mm]	6
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~30
消費電流 [mA]	150
出力	
電気仕様	HTL
出力開閉電流 [mA]	50
応答周波数 [kHz]	300
短絡保護機能タイプ	< 60 s
A、Bの位相差 [°]	90
測定範囲 / 設定範囲	
分解能	625 分解能
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-20~85
保存温度 [°C]	-30~100
保護構造	IP 64
試験 / 認証	
衝撃耐性	100 (x 9.81 m/s ²) (6 ms)

RU6094



インクリメンタル式エンコーダ ソリッドシャフト

RU-0625-I24/N2

振動耐性	10 (x 9.81 m/s ²) (55~2000 Hz)
------	--


機械的仕様	
外形寸法	[mm] Ø 58 / L = 46
材質	アルミニウム
機械的最大許容回転数	[U/min] 12000
始動トルク	[Nm] 1
トルク基準温度	[°C] 20
シャフト	ソリッドシャフト
シャフト径	[mm] 6
材質	ステンレス1.4104(SUS430F)
スラスト荷重(軸端)	[N] 10
ラジアル荷重(軸端)	[N] 20
フランジ形状	シンクロフランジ

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR, ラジアル方向

茶	A
緑	A 反転
灰	B
桃	B 反転
赤	原点信号
黒	原点信号 反転
青	L+ センサ
白	0V センサ
茶/緑	L+ (Up)
白/緑	0V (Un)
紫	エラー 反転
シールド	外装

特性図等

出力信号	 回転方向: 時計回り(シャフト側から見て)
------	---