
RU6096

インクリメンタル式エンコーダ ソリッドシャフト

RU-6000-I24/J L

廃止品 - 参考資料



1 位置マーク
2 M4 深さ 5 mm

製品特性		
分解能		6000 分解能
シャフト		ソリッドシャフト
シャフト径	[mm]	10
アプリケーション		
検出原理		インクリメンタル式
電気的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
消費電流	[mA]	150
出力		
電気仕様		HTL
出力開閉電流	[mA]	50
応答周波数	[kHz]	300
短絡保護機能タイプ		< 60 s
A、Bの位相差	[°]	90
測定範囲 / 設定範囲		
分解能		6000 分解能
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-30～85
保存温度	[°C]	-30～100

RU6096


インクリメンタル式エンコーダ ソリッドシャフト

RU-6000-I24/J L

保護構造		IP 66
試験 / 認証		
衝撃耐性		100 (x 9.81 m/s²) (6 ms)
振動耐性		15 (x 9.81 m/s²) (55～2000 Hz)
機械的仕様		
重量	[g]	406
外形寸法	[mm]	Ø 58 / L = 99.5
材質		アルミニウム
機械的最大許容回転数	[U/min]	12000
始動トルク	[Nm]	1
トルク基準温度	[°C]	20
シャフト		ソリッドシャフト
シャフト径	[mm]	10
材質		ステンレス1.4104(SUS430F)
スラスト荷重（軸端）	[N]	10
ラジアル荷重(軸端)	[N]	20
フランジ形状		シンクロフランジ

電気接続


コネクタ式: 1 x M23 (ifm 1001.4), 軸方向



1	B 反転
2	L+ センサ
3	原点信号
4	原点信号 反転
5	A
6	A 反転
シールド	外装
7	エラー 反転
8	B
9	n.c.
10	0V (Un)
11	0V センサ
12	L+

特性図等

出力信号



回転方向: 時計回り（シャフト側から見て）