
RV1064

インクリメンタル式エンコーダ ソリッドシャフト

RV-4096-I05/L2

廃止品 - 参考資料



1 位置マーク
2 M3 深さ 5 mm

製品特性		
分解能		4096 分解能
シャフト		ソリッドシャフト
シャフト径	[mm]	10
電気的仕様		
入力電源電圧範囲	[%]	10
使用電源電圧範囲	[V]	DC 5
消費電流	[mA]	150
出力		
電気仕様		TTL
出力開閉電流	[mA]	20
応答周波数	[kHz]	300
A、Bの位相差	[°]	90
測定範囲 / 設定範囲		
分解能		4096 分解能
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-30～100
使用周囲温度に関する注意		ケーブル固定時: -30 °C
保存温度	[°C]	-30～100
最大相対湿度	[%]	98
保護構造		IP 64

RV1064

インクリメンタル式エンコーダ ソリッドシャフト

RV-4096-I05/L2

試験 / 認証

衝撃耐性		100 (x 9.81 m/s²) (6 ms)
振動耐性		10 (x 9.81 m/s²) (55～2000 Hz)

機械的仕様

外形寸法	[mm]	Ø 58 / L = 46
材質		アルミニウム
機械的最大許容回転数	[U/min]	12000
始動トルク	[Nm]	1
トルク基準温度	[°C]	20
シャフト		ソリッドシャフト
シャフト径	[mm]	10
材質		ステンレス1.4104(SUS430F)
スラスト荷重（軸端）	[N]	10
ラジアル荷重(軸端)	[N]	20


電気接続

ケーブル: 2 m, PUR, 軸方向

茶	A
緑	A 反転
灰	B
桃	B 反転
赤	原点信号
黒	原点信号 反転
青	L+ センサ
白	0V センサ
茶/緑	L+ (Up)
白/緑	0V (Un)
紫	エラー 反転
シールド	外装

特性図等

出力信号



回転方向: 時計回り（シャフト側から見て）