


PY9920



ディスプレイ付圧力センサ

PN-400-SBR14-HFBOW/LS/ /V



- 1 7セグメントLED表示
2 設定用押しボタン



製品特性

入力数 / 出力数	デジタル出力: 1		
測定範囲	0~400 bar	0~5800 psi	0~40 MPa
プロセス接続	接圧部 G 1/4 めすねじ		

アプリケーション

媒体温度	[°C]	-25~80	
最小破壊圧力	[MPa]	100	
最大許容圧力		600 bar	8700 psi
最大許容圧力	[MPa]	60 Mpa	

電氣的仕様

入力電源電圧範囲	[%]	5~10
使用電源電圧範囲	[V]	AC 85~265
定格電圧 (AC)	[V]	< 250
消費電流	[mA]	< 10
絶縁抵抗	[MΩ]	100, (DC 500 V)
保護クラス		II
逆接続保護		—

PY9920



ディスプレイ付圧力センサ

PN-400-SBR14-HFBOW/LS/ /V

起動遅延時間	[s]	0.2	
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		有	
入力 / 出力			
入力数 / 出力数		デジタル出力: 1	
出力			
最大出力数		1	
出力信号		スイッチング信号	
電気仕様		Triac	
デジタル出力		1	
出力機能		ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)	
スイッチング出力時のAC電圧降下(最大)	[V]	2	
出力開閉電流 (AC)	[mA]	250, ((~70 °C) 1000 (~60 °C) 1500 (~45 °C) 2500 (~20 °C))	
応答周波数 (AC)	[Hz]	< 160	
短絡保護		—	
過負荷保護回路		—	
測定範囲 / 設定範囲			
測定範囲	0~400 bar	0~5800 psi	0~40 MPa
スイッチポイント SP	4~400 bar	60~5800 psi	0.4~40 MPa
リセットポイント rP	2~398 bar	30~5770 psi	0.2~39.8 MPa
ステップ	1 bar	10 psi	0.1 MPa
精度 / 誤差			
スイッチング精度	[スパンに対する%]	< ± 1.0	
繰返し精度	[スパンに対する%]	< ± 0.1, (温度変化 < 10 K の場合)	
誤差 リニアリティ	[スパンに対する%]	< ± 0.5	
誤差 ヒステリシス	[スパンに対する%]	< ± 0.1	
長期安定性	[スパンに対する%]	< ± 0.1, (1年毎)	
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差	[% / 10 K]	< ± 0.2, (-25~80 °C)	
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差	[% / 10 K]	< ± 0.3, (-25~80 °C)	
応答時間			
ディレー時間の設定 dS, dr	[s]	0, 0.2, ~10, 11, ~50	
プロセスダンピング値dAP	[s]	0~4	
ソフトウェア / プログラミング			
スイッチポイントの設定		設定用押しボタン	
メニュー設定		ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチON / OFFディレー, ダンピング, 表示モード設定, ディスプレイ回転可能, 表示単位	
使用環境条件			
使用周囲温度	[°C]	-25~80	

PY9920



ディスプレイ付圧力センサ

PN-400-SBR14-HFBOW/LS/ /V

保存温度	[°C]	-40～100
保護構造		IP 67

試験 / 認証		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 高周波放射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V
衝撃耐性	DIN IEC 68-2-27	50 (x 9.81 m/s ²) (11 ms)
振動耐性	DIN IEC 68-2-6	20 (x 9.81 m/s ²) (10～2000 Hz)
MTTF	[年]	224.58
圧力機器指令	健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。	

機械的仕様		
重量	[g]	387
材質	FKM , PA, PBT, PC, ステンレス 1.4301 (SUS304)	
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4305 (SUS303), セラミック, FKM	
最小スイッチング回数	1億回	
プロセス接続	接圧部 G 1/4 めすねじ	
リストリクタ素子内蔵	有	

ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	LED, 赤
	機能表示	7セグメントLED表示
	測定値	7セグメントLED表示
表示単位	bar, psi, MPa	

電気接続	
保護装置の要求事項	IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ, ≤ 5 A, 速断型

備考	
備考	n.c. = 未使用
梱包数	1 個
認証	日本国内仕様品は日本でSI単位に設定して出荷しています。海外向けであればその旨発注の際にご連絡願います。日本国内で非法定単位の表示付き製品をご使用になる場合は経済産業省への届出または承認が必要です。詳しくはエフェクターまでお問い合わせ下さい。

電気接続

コネクタ式: 1 x 1/2", コーディング: C



PY9920



ディスプレイ付圧力センサ

PN-400-SBR14-HFBOW/LS/ IV

接続



備考 IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ ≦ 5 A 速断型