


RV6087



インクリメンタル式エンコーダ ソリッドシャフト

RV-2500-I24/K

廃止品 - 参考資料



製品特性	
分解能	2500 分解能
シャフト	ソリッドシャフト
シャフト径 [mm]	10
アプリケーション	
検出原理	インクリメンタル式
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~30
消費電流 [mA]	150
出力	
電気仕様	HTL
出力開閉電流 [mA]	50
応答周波数 [kHz]	160
短絡保護機能タイプ	< 60 s
A、Bの位相差 [°]	90
測定範囲 / 設定範囲	
分解能	2500 分解能
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-30~85
保存温度 [°C]	-30~100

RV6087



インクリメンタル式エンコーダ ソリッドシャフト

RV-2500-I24/K

最大相対湿度	[%]	98
保護構造		IP 64

試験 / 認証


衝撃耐性		100 (x 9.81 m/s ²) (6 ms)
振動耐性		15 (x 9.81 m/s ²) (55~2000 Hz)

機械的仕様

重量	[g]	400
外形寸法	[mm]	Ø 58 / L = 75.5
材質		アルミニウム
機械的最大許容回転数	[U/min]	12000
始動トルク	[Nm]	1
トルク基準温度	[°C]	20
シャフト		ソリッドシャフト
シャフト径	[mm]	10
材質		ステンレス1.4104(SUS430F)
スラスト荷重(軸端)	[N]	10
ラジアル荷重(軸端)	[N]	20

電気接続


コネクタ式: 1 x M23 (ifm 1001.4), ラジアル方向



1	B 反転
2	L+ センサ
3	原点信号
4	原点信号 反転
5	A
6	A 反転
7	エラー 反転
8	B
9	n.c.
10	0V
11	0V センサ
12	L+

特性図等

出力信号



回転方向: 時計回り(シャフト側から見て)