



廃止品 - 参考資料



- 1 位置マーク
2 M3 深さ 5 mm



製品特性

分解能	100 分解能
シャフト	ソリッドシャフト
シャフト径 [mm]	10

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~30
消費電流 [mA]	150

出力

電気仕様	HTL
出力開閉電流 [mA]	50
応答周波数 [kHz]	300
短絡保護機能タイプ	< 60 s
A、Bの位相差 [°]	90

測定範囲 / 設定範囲

分解能	100 分解能
-----	---------

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-20~70
保存温度 [°C]	-30~100
最大相対湿度 [%]	98
保護構造	IP 64

RV6092



インクリメンタル式エンコーダ ソリッドシャフト

RV-0100-I24/S

試験 / 認証		
衝撃耐性		100 (x 9.81 m/s²) (11 ms)
振動耐性		10 (x 9.81 m/s²) (58~2000 Hz)
機械的仕様		
重量	[g]	44
材質		アルミニウム
機械的最大許容回転数	[U/min]	12000
始動トルク	[Nm]	1
トルク基準温度	[°C]	20
シャフト		ソリッドシャフト
シャフト径	[mm]	10
材質		ステンレス1.4104(SUS430F)
スラスト荷重 (軸端)	[N]	10
ラジアル荷重(軸端)	[N]	20
電気接続		
コネクタ式: 1 x M12, 軸方向		
1	L+	
2	A	
3	シールド 外装	
4	B	
5	原点信号	
6	0V	
特性図等		
出力信号		
	回転方向: 時計回り (シャフト側から見て)	