




廃止品 - 参考資料



製品特性

入力数 / 出力数	デジタル出力: 2
プロセス接続	接圧部 M26 x 1,5

アプリケーション

仕様	T型チーズ用 (DIN 2353): QL 22-18-22
媒体温度 [°C]	0~80
最大許容圧力 [MPa]	3

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 20~28
消費電流 [mA]	< 80
逆接続保護	有
起動遅延時間 [s]	15, (LEDで表示)

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル出力: 2
-----------	-----------

出力

最大出力数	2
出力信号	スイッチング信号
電気仕様	PNP
デジタル出力	2
出力機能	ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大) [V]	2.5

SA3006



流量センサ

SAE18BBDGPKG/W/US

出力開閉電流 (DC)	[mA]	200
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有

測定範囲 / 設定範囲

流速設定範囲	[l/min]	0～20
設定範囲	[l/min]	0.4～19.6

精度 / 誤差

繰返し精度		3 % (Q < 30 %) / 7 % (Q < 100 %)
最大許容温度変化率	[K/min]	200
ヒステリシス	[l/min]	ca. 10
測定精度	[%; 設定値]	max. ± 10

応答時間

応答時間	[s]	5, (10%～90%)
------	-----	--------------

ソフトウェア / プログラミング

スイッチポイントの設定		押しボタン
-------------	--	-------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-20～60
保護構造		IP 67

機械的仕様

外形寸法	[mm]	Ø 14
材質		PBT GF20
媒体接触部の材質		ステンレス 1.4571 (SUS316Ti) 部分的にニッケルメッキ
プロセス接続		接圧部 M26 x 1,5

ディスプレイ / パーツ


表示	機能	10 x LED, マルチカラー 分解能 最終値の10%
----	----	------------------------------

備考

梱包数		1 個
-----	--	-----

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A




SA3006

流量センサ

SAE18BBDGPKG/W/US



接続



BN =	芯線色：
BU =	茶
BK =	青
WH =	黒
	白