


SB9232



流量センサ 逆流防止機能・ディスプレイ付き

SBG34KL0FRKG



製品特性				
測定範囲	0.3～15 l/min	0.018～0.9 m³/h	4.8～237.8 gph	0.08～3.965 gpm
プロセス接続	接圧部 G 3/4 めすねじ			
アプリケーション				
特長	金メッキ接点			
媒体	液体, 油 (動粘度 32 mm²/s 40 °C時)			
媒体温度	[°C]	-10～100		
最大許容圧力	[MPa]	10		
最大許容圧力	[MPa]	10		
最大許容圧力についての注意	媒体温度 >70°C: 80 bar / 8 MPa			
電氣的仕様				
使用電源電圧範囲	[V]	DC 18～30, (SELV/PELV規格)		



流量センサ 逆流防止機能・ディスプレイ付き

SBG34KL0FRKG

消費電流	[mA]	< 50
保護クラス		III
逆接続保護		有
起動遅延時間	[s]	< 3

出力

最大出力数		2
出力信号		スイッチング信号, アナログ信号, 周波数信号, IO-Link
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2
出力開閉電流	[mA]	150, (200: ~60 °C, 使用周囲温度, 250: ~40 °C, 使用周囲温度)
電流出力	[mA]	4~20
最大負荷	[Ω]	500
短絡保護		有
過負荷保護回路		有
出力の特性	[Hz]	0~10000

測定範囲 / 設定範囲

測定範囲	0.3~15 l/min	0.018~0.9 m³/h	4.8~237.8 gph	0.08~3.965 gpm
表示範囲	0~18 l/min	0~1.08 m³/h	0~285.4 gph	0~4.755 gpm
分解能	0.01 l/min	0.001 m³/h	0.1 gph	0.001 gpm
スイッチポイント SP	0.1~15 l/min	0.006~0.9 m³/h	1.6~237.8 gph	0.025~3.965 gpm
リセットポイント rP	0~14.9 l/min	0~0.894 m³/h	0~236.2 gph	0~3.935 gpm
周波数エンドポイント, FEP	1~15 l/min	0.06~0.9 m³/h	15.8~237.8 gph	0.265~3.965 gpm
ステップ	0.01 l/min	0.001 m³/h	0.2 gph	0.005 gpm
周波数エンドポイント, FRP	[Hz]	10~10000		
ステップ	[Hz]	10		
レンジアビリティ		1:50		

温度監視

測定範囲	-10~100 °C	14~212 °F
表示範囲	-32~122 °C	-25.6~251.6 °F
分解能	0.1 °C	0.1 °F
スイッチポイント SP	-9.3~100 °C	15.2~212 °F
リセットポイント rP	-10~99.3 °C	14~210.8 °F
ステップ	0.1 °C	0.2 °F
周波数スタートポイント, FSP	-10~78 °C	14~172.4 °F
周波数エンドポイント, FEP	12~100 °C	53.6~212 °F
周波数エンドポイント, FRP	[Hz]	10~10000

精度 / 誤差

流量監視

精度	± 5 % MEW, (Q > 1 l/min; 20~70 °C 媒体温度)
繰返し精度	± 1 % MEW

温度監視

温度ドリフト	0.029 °C / K
精度	[K] 3 K (25°C; Q > 1 l/min)



応答時間		
流量監視		
応答時間	[s]	0.01
プロセスダンピング値dAP	[s]	0～5
ステップ	[s]	0.1
アナログ出力のダンピング (dAA)	[s]	0～5
ステップ	[s]	0.1
温度監視		
応答速度 T05 / T09	[s]	T09 = 120 (Q > 1 l/min)
ソフトウェア / プログラミング		
メニュー設定	ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチングロジック, 電流/周波数 出力, スイッチング出力/アナログ出力のダンピング, ディスプレイ回転可能, 標準測定単位, プロセス値の表示色, 校正係数	
インターフェース		
通信インターフェース	IO-Link	
伝送タイプ	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link リビジョン	1.1	
SDCI適合規格	IEC 61131-9 CDV	
プロファイル	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
SIOモード	有	
必要とするマスタポートのタイプ	A	
プロセスデータ: アナログ	2	
プロセスデータ: バイナリー	2	
最小プロセスサイクル時間	[ms]	3.2
サポートされるDeviceID	動作モード default	DeviceID 1043
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0～60
使用周囲温度に関する注意	媒体温度< 80 °C 媒体温度 < 100 °C: 0...40 °C	
保存温度	[°C]	-15～80
保護構造	IP 65, IP 67	
試験 / 認証		
EMC	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3	
衝撃耐性	DIN EN 60068-2-27	20 (x 9.81 m/s²) (11 ms)
振動耐性	DIN EN 60068-2-6	5 (x 9.81 m/s²) (10～2000 Hz)
MTTF	[年]	145
UL規格認証	UL認証番号	I005
圧力機器指令	健全なエンジニアリングの実践	
機械的仕様		
重量	[g]	990.5
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT+PC-GF30, PBT GF20, PC, 真鍮 ニッケルメッキ (化学メッキ)	



流量センサ 逆流防止機能・ディスプレイ付き

SBG34KL0FRKG

媒体接触部の材質	ステンレス1.4401(SUS316), ステンレス 1.4404 (SUS316L), 真鍮 (2.0371), 真鍮 ニッケルメッキ (化学メッキ), PPS, O-リング: FKM	
プロセス接続	接圧部 G 3/4 めすねじ	
スイッチングサイクル数 (機械的)	1000万回	
ディスプレイ / パーツ		
表示	表示単位	6 x LED, 緑
	スイッチング状態	2 x LED, 黄色
	測定値	英数字表示、デジタル表示, 赤 / 緑 切替表示 4桁
	プログラミング	英数字表示、デジタル表示, 4桁
備考		
備考	推奨: 200ミクロンろ過	
	データの動粘度は次の通りです。: 32 cSt, 40 °C ± 3 K	
	MW = 測定値	
	MEW = 最大値FS	
梱包数	1 個	
電気接続		
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ		
		

接続



OUT1:

- スイッチング出力 流量監視
- スイッチング出力 温度監視
- 周波数出力 流量監視
- 周波数出力 温度監視
- IO-Link

OUT2:

- スイッチング出力 流量監視
 - スイッチング出力 温度監視
 - アナログ出力 流量監視
 - アナログ出力 温度監視
- DIN EN 60947-5-2規格による色

芯線色:

BK = 黒
 BN = 茶
 BU = 青
 WH = 白

特性図等

