


SF0505



アンプ分離型流量センサ
SFG14ZBB

廃止品 - 参考資料

代替品: SF0516
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。




製品特性		
プロセス接続		Clamp DN25 ISO 2852
アプリケーション		
アプリケーション		高温範囲, ハイジエニック・エリア
最大許容圧力	[MPa]	3
液体		
アプリケーション		高温範囲, ハイジエニック・エリア
媒体温度	[°C]	0～120
気体		
媒体温度	[°C]	0～100
電氣的仕様		
適合増幅器		VS 0200
測定範囲 / 設定範囲		
液体		
設定範囲	[cm/s]	3～300
高感度流速設定範囲	[cm/s]	3～60
気体		
設定範囲	[cm/s]	200～2000
高感度流速設定範囲	[cm/s]	200～800
精度 / 誤差		
最大許容温度変化率	[K/min]	15



アンプ分離型流量センサ
SFG14ZBB

応答時間		
応答時間	[s]	1～10
液体		
応答時間	[s]	1～10
気体		
応答時間	[s]	1～10
使用環境条件		
保護構造		IP 67
機械的仕様		
材質		ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
媒体接触部の材質		ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
プロセス接続		Clamp DN25 ISO 2852
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 2 m, シリコン, ケーブル長 最大: 100 m, 5 x 0.34 mm²		
接続		



	芯線色：
BN =	茶
BU =	青
BK =	黒
WH =	白
GY =	灰