




廃止品 - 参考資料




製品特性		
プロセス接続		G 1/2 おすねじ
アプリケーション		
媒体		液体, 気体, 腐食性媒体
媒体温度	[°C]	-25~80
最大許容圧力	[MPa]	3
液体		
媒体温度	[°C]	-25~80
気体		
媒体温度	[°C]	-25~80
電氣的仕様		
適合増幅器		VS 0200
測定範囲 / 設定範囲		
液体		
設定範囲	[cm/s]	3~300
高感度流速設定範囲	[cm/s]	3~60
気体		
設定範囲	[cm/s]	200~2000
精度 / 誤差		
最大許容温度変化率	[K/min]	15
応答時間		
応答時間	[s]	1~10
液体		
応答時間	[s]	1~10



アンプ分離型流量センサ

SFR12ABH/10M

気体		
応答時間	[s]	1～10
使用環境条件		
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外装		ねじ切り形
材質		Hastelloy C-4 (2.4610)
媒体接触部の材質		Hastelloy C-4 (2.4610)
プロセス接続		G 1/2 おすねじ
アクセサリ		
付属品		パッキン: 2 x AMF 30
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 10 m, PUR, ケーブル長 最大: 100 m, 5 x 0.34 mm ²		
接続		



	芯線色：
BN =	茶
BU =	青
BK =	黒
WH =	白
GY =	灰