


廃止品 - 参考資料



製品特性

プロセス接続	G 1/4 おすねじ
--------	------------

アプリケーション

アプリケーション	ATEX防爆指令(Ex) zone 1
媒体温度 [°C]	-25～80
最大許容圧力 [MPa]	0.5

液体

アプリケーション	ATEX防爆指令(Ex) zone 1
媒体温度 [°C]	-25～80

電氣的仕様

適合増幅器	VS 0200 Exi
-------	-------------

測定範囲 / 設定範囲

液体

設定範囲 [cm/s]	0～60
高感度流速設定範囲 [cm/s]	0～20

精度 / 誤差

最大許容温度変化率 [K/min]	7
-------------------	---

応答時間

応答時間 [s]	2～20
----------	------

液体

応答時間 [s]	2～20
----------	------

使用環境条件

保護構造	IP 67
------	-------

機械的仕様

外装	ねじ切り形
材質	PTFE
媒体接触部の材質	PTFE
プロセス接続	G 1/4 おすねじ

備考

梱包数	1 個
-----	-----

SF0707




アンプ分離型流量センサ

SFR14AACE1

電気接続

ケーブル: 2 m, TPE-S, ケーブル長 最大: 100 m, 5 x 0.34 mm²

接続



BN =	芯線色:
BU =	茶
BK =	青
WH =	黒
GY =	白
	灰