


廃止品 - 参考資料



製品特性

プロセス接続 ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)

アプリケーション

アプリケーション ATEX防爆指令(Ex) zone 1

媒体温度 [°C] -25~80

最大許容圧力 [MPa] 3

液体

アプリケーション ATEX防爆指令(Ex) zone 1

媒体温度 [°C] -25~80

気体

媒体温度 [°C] -25~80

電氣的仕様

適合増幅器 VS 0200 Exi

測定範囲 / 設定範囲

液体

設定範囲 [cm/s] 3~300

高感度流速設定範囲 [cm/s] 3~60

気体

設定範囲 [cm/s] 200~2000

高感度流速設定範囲 [cm/s] 200~800

精度 / 誤差

最大許容温度変化率 [K/min] 15

応答時間

応答時間 [s] 1~10


SF0713



アンプ分離型流量センサ

SFG18ABBE1

液体		
応答時間	[s]	1～10
気体		
応答時間	[s]	1～10
使用環境条件		
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外装		シリンダー
外形寸法	[mm]	Ø 18
材質		ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
媒体接触部の材質		ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
プロセス接続		ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 2 m, TPE-S, ケーブル長 最大: 100 m, 5 x 0.34 mm²		
接続		



	芯線色：
BN =	茶
BU =	青
BK =	黒
WH =	白
GY =	灰