




廃止品 - 参考資料

代替品: SF5200 + E40101

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性

プロセス接続	M12 x 1
--------	---------

アプリケーション

アプリケーション	高温範囲
媒体	液体, 気体
媒体温度 [°C]	-25~80
最大許容圧力 [MPa]	3

液体

アプリケーション	高温範囲
媒体温度 [°C]	-25~80

気体

媒体温度 [°C]	-25~80
-----------	--------

電氣的仕様

適合増幅器	VS 0200
-------	---------

測定範囲 / 設定範囲

液体

設定範囲 [cm/s]	3~300
高感度流速設定範囲 [cm/s]	3~60

気体

設定範囲 [cm/s]	200~2000
高感度流速設定範囲 [cm/s]	200~800

精度 / 誤差

最大許容温度変化率 [K/min]	15
-------------------	----

応答時間

応答時間 [s]	1~10
----------	------

SF1004




アンプ分離型流量センサ

SFM12ABA/US-100


CSA

液体		
応答時間	[s]	1～10
気体		
応答時間	[s]	1～10
使用環境条件		
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M12 x 1
ねじ規格		M12 x 1
材質		ステンレス 1.4305 (SUS303)
媒体接触部の材質		ステンレス 1.4305 (SUS303)
プロセス接続		M12 x 1
アクセサリ		
付属品		パッキン: 2 x AMF 30
備考		
梱包数		1 個
電気接続		

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, ケーブル長 最大: 100 m



接続



芯線色:

BN =	茶
BU =	青
BK =	黒
WH =	白
GY =	灰