

SF1300




アンプ分離型流量センサ

SFM12ZBB

廃止品 - 参考資料

代替品: SF5300 + E40101

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性

プロセス接続 M12 x 1

アプリケーション

アプリケーション 高温範囲
媒体 液体, 気体
最大許容圧力 [MPa] 3

液体

アプリケーション 高温範囲
媒体温度 [°C] 0~120

気体

媒体温度 [°C] 0~100

電氣的仕様

適合増幅器 VS 0200

測定範囲 / 設定範囲

液体

設定範囲 [cm/s] 3~300
高感度流速設定範囲 [cm/s] 3~60

気体

設定範囲 [cm/s] 200~2000
高感度流速設定範囲 [cm/s] 200~800

精度 / 誤差

最大許容温度変化率 [K/min] 15

応答時間

応答時間 [s] 1~10

液体

応答時間 [s] 1~10

気体

応答時間 [s] 1~10


SF1300



アンプ分離型流量センサ

SFM12ZBB

使用環境条件	
保護構造	IP 67
機械的仕様	
外装	ねじ切り形
外形寸法 [mm]	M12 x 1
ねじ規格	M12 x 1
材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
媒体接触部の材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
プロセス接続	M12 x 1
アクセサリ	
付属品	パッキン: 2 x AMF 30
備考	
梱包数	1 個
電気接続	
ケーブル: 2 m, シリコン, ケーブル長 最大: 100 m, 5 x 0.34 mm ²	
接続	



	芯線色：
BN =	茶
BU =	青
BK =	黒
WH =	白
GY =	灰