

SF2204




アンプ分離型流量センサ

SFR14ABB/US-100

廃止品 - 参考資料

代替品: SF5200 + E40099

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性

プロセス接続 G 1/4 おすねじ

アプリケーション

アプリケーション 高温範囲
媒体 液体, 気体
媒体温度 [°C] -25~80
最大許容圧力 [MPa] 3

液体

アプリケーション 高温範囲
媒体温度 [°C] -25~80

気体

媒体温度 [°C] -25~80

電氣的仕様

適合増幅器 VS 0200

測定範囲 / 設定範囲

液体

設定範囲 [cm/s] 3~300
高感度流速設定範囲 [cm/s] 3~60

気体

設定範囲 [cm/s] 200~2000
高感度流速設定範囲 [cm/s] 200~800

精度 / 誤差

最大許容温度変化率 [K/min] 15

応答時間

応答時間 [s] 1~10

液体

応答時間 [s] 1~10

SF2204




アンプ分離型流量センサ

SFR14ABB/US-100

気体		
応答時間	[s]	1～10
使用環境条件		
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外装		ねじ切り形
材質		ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
媒体接触部の材質		ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
プロセス接続		G 1/4 おすねじ
アクセサリ		
付属品		パッキン: 2 x AMF 30
備考		
梱包数		1 個
電気接続		

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, ケーブル長 最大: 100 m



接続		
BN = 茶 BU = 青 BK = 黒 WH = 白 GY = 灰 芯線色：		